

# 仿珐琅水晶滴胶 环氧树脂胶

产品名称	仿珐琅水晶滴胶 环氧树脂胶
公司名称	江门市蓬江区万达富化工有限公司
价格	48.00/公斤
规格参数	型号:W-0301 粘合材料类型:玻璃、石材类、金属类 树脂胶的分类:环氧树脂胶
公司地址	江门市环市镇篁边村濠外工业区仁厚经济合作社4号厂房
联系电话	13422793033 13702531715

## 产品详情

型号	W-0301	粘合材料类型	玻璃、石材类、金属类
树脂胶的分类	环氧树脂胶	有效物质	100 ( % )
活性使用期	120 ( min )	工作温度	25 ( )
保质期	6 ( 个月 )		

### 概述

w-0301仿珐琅水晶胶是采用进口有机高分子聚和物，经专家调配而成。（其中主剂为a剂，固化剂为b剂）。本产品固化后光泽度和机械性能优秀，硬度高韧性好，打磨抛光后光泽度高且不易跳胶。

### 特征

高透明度 高光泽度、高平坦性 耐溶剂性优

抗刮花、抗磨擦 易于填色

性状	w-0301a(主剂)	w-0301b(固化剂)
外观	无色透明	透明液体
粘度 ( cps/25 )	6000-8000	10-20
比重(25 )	1.16	0.98
配比 ( 重量比 )	100	25-33
可使用时间 ( 100g × 25 )	120分钟	
初硬化时间	18-20小时(或80 × 40-60分钟)	

物性	硬度：(shored) 80-85(80 × 2hr+120 × 3hr) 压缩强度：(kg/cm <sup>2</sup> ) 800-850 弯曲强度：(kg/cm <sup>2</sup> ) 540-590 热膨胀系数：7-9 × 10 <sup>-5</sup> 热变形温度：(25 × 7天) 55-56
电气特性	表面抗阻：(Ω) 1 × 10 <sup>15</sup> 容积抗阻：(Ω·cm) 5 × 10 <sup>15</sup> 介电常数：4.7 破坏电压：(kv/mm) 22

### 色膏使用比例与方法

- 1、使用前，先将色膏与a剂调和均匀待用；
- 2、色膏与a剂混合后再与b剂配合使用；
- 3、各色系之间可以任一混合，以调配出理想的颜色；
- 4、调好色彩之a剂可以长时间保存，只须加盖防止灰尘及水分等杂物进入；如调色发现分色现象，建议您在使用前一天调好色彩，避免立即调色立即使用