

YJM-60E液晶检测显微镜|液晶检测显微镜|液晶屏分析显微镜

产品名称	YJM-60E液晶检测显微镜 液晶检测显微镜 液晶屏分析显微镜
公司名称	合肥密维光学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:光学显微镜 品牌:密维 型号:YJM-60E液晶检测显微镜
公司地址	合肥市阜阳北路东煌大厦D1105
联系电话	86-055165616290 13866138643

产品详情

类型	光学显微镜	品牌	密维
型号	YJM-60E液晶检测显微镜	仪器放大倍数	2400
目镜放大倍数	10	物镜放大倍数	5-100
重量	电询(g)	适用范围	液晶面板、电路分析、微电子
装箱数	1		

yjm-60e液晶检测显微镜

液晶检测显微镜主要是用于：液晶显示器的生产检测的显微镜,如：nb、tft-lcd、dvd、dc、dv、pda、手机彩色面板等各种液晶显示器.主要是观察fpc、pcb的线路通过导电粒子的分布情况及生产的好坏,是液晶屏cog工序中导电粒子观察必备工具.由合肥密维光学仪器厂最新开发配有落射照明、平场物镜、wf目镜，图像清晰、衬度好，配有偏光装置，对于微小和比较大的试样，以及需要寻找特定范围内目标的试样观察研究和分析。因此，本仪器除了可用于各种液晶显示器，还可广泛应用于电子、化工和仪器仪表行业观察不透明的物质。如：金属陶瓷、集成电路、电子芯片、印刷电路板、液晶板、纤维、镀涂层以及其它非金属材料等，对一些表面、组织状况进行研究分析等工作。为合肥密维光学仪器厂适应广大客户需要最新开发！

性能特点

配置大视野目镜和长距平场消色差物镜(无盖玻片)，视场大而清晰

配置大移动范围的载物台，移动范围:8" × 8"(204mm × 204mm)

粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带限位锁紧装置，微动格值:0.8 μm

6v 30w卤素灯,亮度可调

三目镜筒,可自由切换正常观察/偏光观察,明视场/暗视场观察. 可进行100%透光摄影

标准配置

技术规格		
目镜	大视野 wf10x(视场数 22mm)	
无限远平场消色差物镜	yjm-60e (配明场物镜)	pl 15x/0.12工作距离: 26.1 mm
		pl 110x/0.25工作距离: 20.2 mm
		pl 120x/0.40工作距离: 8.80 mm
		pl 150x/0.70工作距离: 3.68 mm
		pl 180x/0.80工作距离: 1.25 mm
	yjm-60ebd (配明/暗场物镜)	pl 15x/0.12 bd工作距离: 9.70 mm
		pl 110x/0.25 bd工作距离: 9.30 mm
		pl 120x/0.40 bd工作距离: 7.23mm
		pl 150x/0.70 bd工作距离: 2.50 mm
		pl 180x/0.80bd工作距离: 1.25 mm
目镜筒	三目镜30°倾斜, 可100%透光摄影	
落射照明系统	yjm-60e	6v30w卤素灯, 亮度可调
	yjm-60ebd	12v50w卤素灯, 亮度可调
	内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置, 推拉式检偏器与起偏器	
调焦机构	粗微动同轴调焦, 带锁紧和限位装置, 微动格值:0.7 μm	
转换器	五孔(内向式滚珠内定位)	
载物台	机械式载物台, 外形尺寸: 280mmx270mm, 移动范围: 横向(x) 204mm, 纵向(y) 204mm	

选配件

名称	类别/技术参数	
目镜	分划 10x(22mm), 格值0.1mm/格	
物镜	pl 140x/0.65工作距离:0.66	明视场
	pl 160x/0.85工作距离0.25mm	
	pl 1100x (干式) /0.85工作距离0.4mm	
	pl 140x/0.60工作距离3.0mm	明、暗视场
	pl 160x/0.70工作距离1.9mm	
	pl 1100x/0.85工作距离0.35mm	
载物台	机械式移动尺寸, 移动范围:250mmx230mm, 移动范围:154mmx154mm	
ccd接头	0.5x	
	1x	
	0.5x带分划尺, 格值0.1mm/格	
数码相机接头	万能接口	

如果您有疑意, 请您致电联系:

合肥密维光学仪器有限公司销售部

联系人：郑小姐

qq：1372651288

e mail：miwei17@163.com

电话：13866138643

传真：0551-5616290

合肥密维光学仪器有限公司，竭诚为您提供最优的产品，最好的服务！