

口服液瓶洗瓶机厂家 洗瓶机 亨达超声品质保障

产品名称	口服液瓶洗瓶机厂家 洗瓶机 亨达超声品质保障
公司名称	济宁亨达超声设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市唐口镇后王村马房屯马河路6号
联系电话	18605477272

产品详情

洗瓶机

超声波洗瓶机的生产过程：瓶子脱去包装后，推入理瓶转盘，经过转盘的惯性使瓶子进入跑道，然后瓶子再由旋转跑道翻转180°成正向出洗瓶槽，然后经过传送跑道进入隧道干燥灭菌，完成洗瓶过程。为了使超声波洗瓶机在生产中发挥更大的作用，全自动洗瓶机生产厂家，使他能一机多用，安瓿瓶洗瓶机价格，解决清洗不同材质，不同规格瓶子的问题，增加了超声波洗瓶机的用途。

1 超声波洗瓶机对不同材质、不同规格瓶子的应用在洗瓶过程中瓶子规格是固定的，则引进时只能使用一种规格5ml的模制西林瓶。生产青、tuo孢唑啉钠等，对于其他规格的瓶子不能使用。如果生产其他品种、其他规格的粉zhen剂时只能再引进一台超声波洗瓶机和再建一条生产线。比如凯塞欣使用15ml的管制瓶，洗瓶机，这一品种就是这样生产的，既浪费厂房、人员、资金，还增加产品的成本。几年来经过科技人员的技术改造的技术攻关，将洗瓶机的瓶子跑道按瓶子的规格进行研制和大量试验，结果终于使一台机器能够清洗多种规格的瓶子。但是分装、压盖、包装所有配套设施都相应进行改动，只要人员不变，一条生产线相当于几条生产线，生产多个品种，多种规格的粉zhen剂，如：5ml、12ml、15ml、20ml等。

洗瓶机

主要用途：重要用于高等院校、科学院、药品研发等大中小型实验室对各种各样夹丝玻璃器皿的清洗、灭菌处理。产品介绍：1、清洗范围广，可清洗1.5ml~500ml的各种各样液相瓶、离心管、烧杯、容量瓶、三角瓶等实验室普遍器皿；2、欧洲进口循环水泵，水流量大，清洗更强大，清洗更充裕；3、不锈钢板外表面，不锈钢拉丝处理；内腔316L不锈钢板，镜面玻璃夹层玻璃内胆；专为清理清洗；4、专业设计清洗结构和管路，为高清理清洗服务保证；5、清洗篮架可根据清洗物品灵活选配，口服液瓶洗瓶机厂家，兼容各种各样实验室的普遍器皿；

超声波洗瓶机岗位职责：

- 1、根据“批生产指令”核对西林瓶的数量。
- 2、去掉外包装箱，将中包装盒摆放在操作台上。
- 3、打开中包装盒，剔出不良品，将瓶由传递窗口传入洗瓶间。
- 4、检查纯化水、注射用水管路是否畅通，打开阀门并放水5分钟。
- 5、洗瓶机按超声波洗瓶机清洁规程进行清洁。
- 6、玻瓶杀菌干燥机（隧道烘箱）按干燥机（隧道烘箱）清洁规程进行清洁。
- 7、纯化水初级及二级过滤滤芯分别为10 μm、5 μm，注射用水及压缩空气的初级及二级过滤滤芯分别为1 μm、0.22 μm，压力均在0.18-0.20Mpa。
- 8、检查纯化水、注射用水澄明度，符合规定后，开机进行试车。
- 9、在放水过程中检查注射用水澄明度，如不符合规定立即停车，将水排放一段时间后，再次检查仍不合格，则需更换滤芯，直至检查合格。
- 10、开启洗瓶机，按超声波洗瓶机操作规程开始洗瓶。

口服液瓶洗瓶机厂家-洗瓶机-亨达超声品质保障由济宁亨达超声设备有限公司提供。济宁亨达超声设备有限公司有实力，信誉好，在山东 济宁 的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进亨达超声和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事灌装机，全自动口服液灌装机，灌轧机的厂家，欢迎来电咨询。