

上海管式炉 管式炉图纸 上海昀跃

产品名称	上海管式炉 管式炉图纸 上海昀跃
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

真空管式炉的优势和注意事项

真空管式炉具有的性能设计，管式炉图纸，安全性，可靠性，实用性均达效果。

- 1.炉体采用双层炉壳结构，双层炉壳之间装有风机，可以快速升降温，炉壳表面温度低。
- 2.真空度可以达到10Pa。
- 3.真空管式炉炉膛材料采用的进口氧化铝多晶纤维真空吸附制成，节能50%，加热炉膛为一体化，方便取放实验物料、更换炉管。加热元件采用硅钼棒。
- 4.炉管采用99高纯刚玉管、两端采用SUS304高真空法兰密封。
- 5.电炉温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、模糊控制、自整定能力并可编制各种升温程序等功能，该控制系统温度显示精度为 ± 1 ，开启式真空管式炉报价，温场稳定度 ± 5 ，升温速率1~20 可任意设置。

真空管式炉注意一

真空管式炉操作工应具备国家相应电气设备操作资格，并熟读本电窑随机仪表说明书等技术文件!

温度系统操作：

用户开关板给电炉送电，此时程序表得电，按温度仪表说明书设定仪表（如P、I、D参数），按工艺要求编制加热程序，打开加热旋钮，使加热功率到达6KW。加热功率可按下式计算：

加热功率=仪表电压 × 仪表电流

正常加热电流约为：22A，节能程控管式炉，加热电压约为：220V。

加热停止：程序温度结束后，执行时间=0段程序，加热结束。将停止按钮旋至关位。分断用户开关。

真空管式炉注意二

- a. 程序设定温度不得高于电炉参数温度。
- b. 电炉工作时，不得打开炉门。取产品时，应等到炉温100 以下。
- c. 升温加热时，加热功率不得超过6KW，否则将损伤加热元件。

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式

气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备。

一、型号：YYSK2-5-12AS

炉膛尺寸： 50*800mm

炉膛材质：碳化硅

额定功率：5KW

控温系统：50段程序控温智能PID调节。

波动度：±1 ；

显示精度：1 ；

电源：220V， 50Hz

加热元件：镍铬合金丝。

上海昀跃仪器设备有限公司不断的跟踪国内外科研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、加热元件、智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

炉子接通升温，电压档要逐级调高。炉子长期停用后再使用，要先检查炉内是否受潮，如果受潮严重，一定要开炉低温除湿，然后才能正常使用。硅碳棒在长期使用后会老化，电炉功率逐渐下降，炉温达不到1300℃时，则需更换硅碳棒，上海管式炉，更换时需注意每组硅碳棒的总电阻值误差范围不得超过0.3%，使用过程中，如发现硅碳棒夹头处，有打火发红现象，说明接触不良，可把夹头螺丝旋紧，或在夹头间问一层薄铝片，以增加接触面。

上海管式炉-管式炉图纸-上海昀跃(推荐商家)由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司是一家从事“台车式电阻炉,翻转式台车电阻炉,工业箱式电阻炉等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昀跃”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使上海昀跃在电热设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事管式真空气氛炉，高温管式真空气氛炉，实验室管式真空气氛炉的厂家，欢迎来电咨询。