

紫外线耐候加速老化试验箱 紫外线耐候试验箱 洋嘉电子实验仪器

产品名称	紫外线耐候加速老化试验箱 紫外线耐候试验箱 洋嘉电子实验仪器
公司名称	苏州洋嘉电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区群星一路辰雷科技园A栋405
联系电话	18912631095

产品详情

UV紫外线试验箱

- 1、采用了新的技术补水，在内胆水位不足时会进行自动的补水，无需操作。
- 2、箱盖的开启重新改变，采用的是双向翻盖式，相比以前的方式，双向翻盖更更加轻松自如。
- 3、试样架由全新的的衬垫和伸张弹簧组成，放弃以前的材料采用了铝合金材料制作而成、
- 4、排水系统使用了回涡型及U型积沉装置排水，使用起来能够非常快的排水，使得你作业提率。

在进行紫外线老化试验箱的使用的过程之中是有着一定的生产规格的，这个紫外线老化试验箱对于进行光照的测试品是有着非常重要的规格的，随意对于灯管的功率是有着非常严格的要求的，紫外线耐候试验箱，在这里紫外线老化试验箱的灯管规格通常都是四十瓦，这个规格是特定的，并且对于整个紫外线的波长也是要有着严格的控制的，紫外线耐候加速老化试验箱，在这里紫外线的波长是二百九十纳米到四百纳米这个区间之间，这个是非常重要的一个波长频率。

介绍紫外线老化试验箱UV系列荧光紫外灯管正确使用方法

- 1、过于频繁地点灯：会导致灯管两端过早变黑，逐渐影响到灯管主体部分也会变黑，后导致灯管输出功率降低；
- 2、避免过于频繁的灯的冷启动，当一支灯管在点亮开始阶段，内部电压很低。两端电极在这段时间会发射出钨，维修紫外线耐候试验箱，这就会使灯管内部产生许多点状污染物，紫外线耐候试验箱实验报告，成为灯管过早损坏的原因之一，所以，应该在高电压的条件下点灯，而减短点灯时间；

紫外线耐候加速老化试验箱-紫外线耐候试验箱-洋嘉电子实验仪器由苏州洋嘉电子有限公司提供。苏州洋嘉电子有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！