

# 实验室家具厂家 越狮工业质量可靠 钢木实验室家具厂家

产品名称	实验室家具厂家 越狮工业质量可靠 钢木实验室家具厂家
公司名称	广州越狮实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区黄埔东路5号1212房
联系电话	13825004067

## 产品详情

广州越狮工业装备有限公司实施科学化、系统化、专业化和有序的项目管理运作方法，努力开创实验室装备制造业的全新领域。本公司是实验室通风设计、施工单位；同时公司也承接大量的实验室工程，落地实验室家具厂家，多年实验室家具生产经验使公司具备了从设计 生产 安装 服务成熟的工程作业能力。网布实验室家具，布艺实验室家具，玻璃实验室家具，木塑实验室家具，化学实验室家具厂家，耐腐蚀实验室家具。

### 全钢器皿柜

结构：全钢结构；

柜身：采用1.2mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化处理喷涂环氧树脂；

门板：采用1.2mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化处理喷涂环氧树脂；门板内框镶嵌5mm透明玻璃。

层板：采用1.2mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化处理喷涂环氧树脂，承重性能更好。层板为活动层板，带 30、 50 70、 100等不同直径圆孔放置及晾干玻璃器皿。

台面：采用黑色12.7mm厚实芯理化板，四周边缘加厚至25mm；

拉手：采用与柜门一体成型拉手；

门铰：采用304# 不锈钢1100烟斗铰

底部接液槽：8-12mm厚的PP材质，用于承接晾干时滴下的液体。

调整脚：专用不锈钢可调脚，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平

## 购买实验室家具的准备

当科技在发展，客户对实验室家具设备的需求也会有所增长，当您有需求购买实验室家具时，也是对科研的一种投资，那么要怎样着手哪？一起来看看吧；

- 一：实验室家具安装前的准备工作要做充分；
- 二：实验室家具在设计前要确定装修的个性个性风格；
- 三：充分了解各种安装方式的优缺点以及适合对象；
- 四：如何与设计师合作提出设计想法；
- 五：客户如何选择实验室家具公司；
- 六：实验室家具公司签订注意事项；

## 钢木实验台

台面部分：钢木实验台台面可采用实心理化板、贴面板（环氧树脂板、酚醛树脂板、花岗岩、不锈钢台面、陶瓷等）

框架：钢支架采用40\*60的冷轧矩形钢管，支撑立柱为同规格钢管两面组焊镶嵌冷轧槽钢，表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化并静电粉末喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重>250公斤，支撑立柱可直接悬挂吊柜，无须破坏墙身。

柜身：采用18mm厚三聚胺板，2mm厚PVC封边；

拉手：采用一字型铝合金拉手；

广州越狮工业装备有限公司实施科学化、系统化、专业化和有序的项目管理运作方法，努力开创实验室装备制造的全新领域。本公司是实验室通风设计、施工单位；同时公司也承接大量的实验室工程，多年实验室家具生产经验使公司具备了从设计 生产 安装 服务成熟的工程作业能力。网布实验室家具，布艺实验室家具，玻璃实验室家具，木塑实验室家具，耐腐蚀实验室家具。

在实验室做实验时应该禁忌什么呢？

实验台上放置的所用样品多或者是有的样品以后还要用的时候，一定要贴上标签，既使你记忆力好得不得了也要帖，否则一旦忘记，可能花原来几倍的时间去想那是什么东东。

任何实验失败后，都不要慌忙的把反应物乱倒，也许过些时候等你清醒，会后悔刚才的冲动。

做实验，一定要真实记录数据，随便乱些甚至篡改数据，都会给你自己带来麻烦。

做实验戴一个玻璃镜片眼睛，防止溶剂和腐蚀物质溅到眼睛，树脂镜片更是容易被腐蚀。

永远把你的实验室家具的台面保持干净，不但是为了让你得到很好的结果，更是为了你自己的心情。

实验前一定要再想想你做什么，做好实验预习是一句空话，否则思路一乱容易做错，容易出事故。

实验边台的保养真的很重要

实验边台的保养一直以来都是我们实验者需要注意的，也是我们实验边台厂家一直在强调的话题。其实我们实验边台厂家大可不必说，如果你的实验边台坏了的话还是要在买的。但是，作为一家负责任的实验边台厂家，该说的还是要说的。

1.实验边台维护需要从不同的方面来考虑，首先就是清洗维护方面，由于实验边台中经常会接触到各种有害的物质，这些物质对于台面会产生强大的腐蚀性，为了能够避免造成台面的损坏，我们在实验过程中避免这些有害物质滴落到台面。如果台面中不小心遭遇这些腐蚀性物质的话，我们需要立即进行清洗。清洗时尽量使用专业文化清洗剂，避免这些有害物质长期停留在台面中。

2.其次就是实验边台的各种仪器，无论我们在实验中使用了任何仪器和实验工具，使用完毕之后一定要立即对其进行清洗和分类放置，特别是一些易碎性的工具和物质，要进行单独的存放。另外一些使用之后的实验试剂等等，也要对其进行合理的放置和清洗，从而正确的使用维护实验边台设备。

实验室家具与通风系统的关系

大家都知道实验室家具里面分为：实验台和高柜，高柜中通风柜在家具里面的地位举足轻重，显而易见通风柜一就知道肯定有通风，那么通风应该算在通风系统里面还是实验室家具系统里面呢？

通风柜一般用在理化室、化学分析室、合成室等实验室里面，通风柜也会因为客户的实验需求数量也会有所区别，正常小型实验室一台到两台左右居多，我觉得那么通风柜可以用简单的2#小离心风机即可满足要求，也就是直接可以把风机套在通风柜上，那么这个通风系统我认为可以合并实验室家具行列。

广州越狮工业装备有限公司，成立于一个挑战的时代，公司成立以来，艰苦奋斗、努力拼搏，用信得过的产品质量、超出客户期望的服务，孜孜以求的专业精神赢得了企业生存、发展的环境和良好机遇。公司先后投入大量的人力和物力开发生产出了整套的实验室装备产品，在实验室家具订制领域也是首屈一指，产品有：通风柜实验室家具，不锈钢实验室家具，全钢实验室家具，学校实验室家具等。

柜体要求

- 1.柜体材质：柜体钢板采用1.0mm上海宝钢冷轧钢板，经数控机床加工而成，工艺精细，无焊接点外露。
- 2.涂层厚度：所有的实验台的钢板表面经环氧树脂静电粉末喷涂。
- 3.柜体结构：为落地型柜体款式，承重性能良好，带空位，方便检修。把手为一体式内置式，与柜体一体成型，实验室家具厂家，无焊接点。
- 4.活动背板：为方便管线安装维护，柜体背板具维修通口设计，其上封板为活动式背板，活动背板钢板。
- 5.内置层板：单层层板，可调节，层板采用1.2mm进口冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂。
- 6.柜体抽屉：抽屉与把手为一体成型结构，每个抽屉带静音限位功能，承重为100kg以上，钢板采用不低于1.0mm冷轧钢板，抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂喷涂。

#### 柜体要求

柜体门板：门片为双层钢板，钢板采用1.0mm冷轧钢板，门板内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂。门板采用DTC铰链，开启自由。

可调脚：ABS专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。

铰链：采用DTC铰链，开闭弧度110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上，防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标准。

导轨：采用DTC三节式导轨，承载重量 25kg，破坏性试验可达5万次以上。达到国际五金行业标准；

把手：抽屉与抽屉面板一体折弯或C型不锈钢拉手。

#### 实验台组成部分

##### 水槽：

采用进口高密度PP材质，模具一体成型，钢木实验室家具厂家，抑菌、易清洁、耐腐蚀、耐酸碱和有机物；水槽底部厚度7mm，四周壁厚5mm；台下托底式或台上托面式安装，有利于台面残水自然回流，美观实用，规格由小号到大号，用户可根据实际需要选用。

##### 下水系统：

采用进口高密度PP材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具的过滤、堵臭功能。

##### 紧固螺丝：

采用不锈钢材质螺丝。

实验室家具厂家-越狮工业质量可靠-钢木实验室家具厂家由广州越狮实业有限公司提供。广州越狮实业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广州越狮——您可信赖的朋友，公司地址：广东省广州市黄埔区黄埔东路5号1212房，联系人：李继南。同时本公司还是从事广州纤维打包带，纤维打包带工厂，纤维打包带报价的厂家，欢迎来电咨询。