

滚筒灭菌烘箱价格 灭菌烘箱 亨达超声赞誉广泛

产品名称	滚筒灭菌烘箱价格 灭菌烘箱 亨达超声赞誉广泛
公司名称	济宁亨达超声设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市唐口镇后王村马房屯马河路6号
联系电话	18605477272

产品详情

灭菌烘箱使用注意事项

- 1.当一切预备工作停当后方可将试品放入烘箱内，高温隧道烘箱，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。为了防止温控失灵，还必需照看。
- 2.放入试品时应留意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流向上活动。禁止烘焙、、易挥发及有侵蚀性的物品。
- 3.当需要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特别是当工作在200 以上时，开启箱门有可能使玻璃门骤冷而。
- 4.有鼓风的烘箱，高温灭菌烘箱，在加热和恒温的过程中必需将鼓风机开启，否则影响工作室温度的平均性和损坏加热元件。
- 5.工作完毕后应及时堵截电源，确保安全。
- 6.烘箱内外要保持干净。
- 7.使用时，温度不要超过烘箱的较高使用温度。
- 8.为防止tang伤，取放试品时要用专门工具。

灭菌烘箱

- 1.设备应zhi定专人操作，并定期保养，建立保养维修卡，非专业维修人员禁止拆卸或调整本设备内部电

器参数

- 2.设备摆放区域严禁摆放物品，灭菌烘箱，并设有有效的消防设施
- 3.设备应放于平整，牢固的地面上，摆放区域应通风良好，滚筒灭菌烘箱价格，并设有专用排风通道
- 4.设备配制电源线时，应适合设备功率，并在设备2米内配制断路器
- 5.自设备内取出产品时，应采取有效防护措施，防止tang伤

灭菌烘箱是在原有的远红外干燥灭菌隧道烘箱的基础上，引进消化国外先进技术，为药厂的水针、粉针流水线新近开发研究的产品，适用于各种规格的安瓿瓶、西林瓶及口服液易拉瓶等玻璃容器作干燥连续灭菌及去除热源之用。是药厂实施GMP改造必不可少的干燥灭菌设备。外表采用不锈钢30428亚光复膜板，内层为不锈钢316L。

滚筒灭菌烘箱价格-灭菌烘箱-亨达超声赞誉广泛由济宁亨达超声设备有限公司提供。滚筒灭菌烘箱价格-灭菌烘箱-亨达超声赞誉广泛是济宁亨达超声设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：史桂军。同时本公司还是从事洗瓶机，超声波洗瓶机，口服液瓶洗瓶机的厂家，欢迎来电咨询。