

进口研磨抛光机【赛恩斯】研磨抛光机

产品名称	进口研磨抛光机【赛恩斯】研磨抛光机
公司名称	河南赛恩斯仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区西太康路70号A楼10层1006号
联系电话	18538236848

产品详情

技术规格

EcoMet 30

单盘自动研磨抛光机

EcoMet 30

双盘自动研磨抛光机

机器电源100-240VAC , 50/60Hz , 单相

电机功率440W

磨盘直径8in [203mm] , 10in [254mm] , 12in [305mm]

磨盘转速50-500rpm , 调整增量 50rpm

旋转方向

磨盘：逆时针

动力头：顺时针/逆时针

底座和动力头

用电量

1kW , 8.8/4.3A @115/230VAC

触摸屏

控制面板

全彩色 LCD 屏幕，对角线尺寸 7in [175mm]

底座和动力头

噪音

65d@ 500rpm/200rpm

动力头电机功率300W

EcoMet 250/300 磨抛机

特点

EcoMet 250/300 磨抛机可以安装一个 8 (203mm)；10 (254mm) 或12 (305mm)直径磨盘。用户可以设定磨盘转速，并可设定磨盘转向，顺时针或逆时针旋转。

其突出的特点：在较高的磨削压力下产生振动小。独特的“D”型防外溅挡水圈设计，增加了磨盘的更换空间，更换磨盘更加方便。可拆卸式防外溅挡水圈防止冷却水和抛光液飞溅到机器之外。磨盘水冷装置保证在样品制备过程中产生热量小，从而减小样品在较高的磨削压力下产生的损伤层。流量可调节的冷却水装置保证样品制备过程中充分冷却磨盘和样品，弹性可伸缩水管使机器清洁更加方便。独特的 360 ° 冲洗系统有利于在磨抛过程中的整个磨盘的冲洗。安装AutoMet 250/300 动力头后可升级为半自动样品制备系统。

试样尺寸

中心力模式

AutoMet 250:

1 ， 1.25 ， 1.5 ， 25mm ， 30mm 和

40mm ， 进口研磨抛光机 ， 较大不规则样品

AutoMet 300:

1 ， 1.25 ， 研磨抛光机参数 ， 1.5 ， 25mm ， 30mm ， 研磨抛光机 ， 40mm

和 50mm ， 较大不规则样品

单点力模式

AutoMet 250:

1 , 1.25 , 1.5 , 25mm , 30mm 和

40mm

AutoMet 300:

1 , 1.25 , 1.5 , 研磨抛光机硬度计 , 2 , 25mm ,

30mm , 40mm 和 50mm

进口研磨抛光机-【赛恩斯】(在线咨询)-研磨抛光机由河南赛恩斯仪器设备有限公司提供。“金相制样设备,硬度计,球磨机,粒度仪,流变仪,试验机”就选河南赛恩斯仪器设备有限公司,公司位于:郑州市金水区西太康路70号A楼10层1006号,多年来,【赛恩斯】坚持为客户提供好的服务,联系人:徐经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。【赛恩斯】期待成为您的长期合作伙伴!