

标乐 标乐工程师【赛恩斯】

产品名称	标乐 标乐工程师【赛恩斯】
公司名称	河南赛恩斯仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区西太康路70号A楼10层1006号
联系电话	18538236848

产品详情

EcoMet? 30

EcoMet 30 磨抛机为日常磨抛提供了简单操作的解决方案。简便易用的触摸屏将所有常用功能置于主界面，简洁的菜单，可以更多时间致力于磨抛本身。EcoMet 30 的一键清洗功能为每步都需更换磨抛工艺的客户节省时间。

EcoMet? 30

EcoMet 30 磨抛机为日常磨抛提供了简单操作的解决方案。简便易用的触摸屏将所有常用功能置于主界面，标乐工程师，简洁的菜单，可以更多时间致力于磨抛本身。EcoMet 30 的一键清洗功能为每步都需更换磨抛工艺的客户节省时间。

EcoMet 250/300 磨抛机

构成

即使在恶劣的工况下，高扭矩连续负载电机也能保持磨盘转速稳定。通用的D/C电机确保无论在施加多大工作负荷情况下，标乐镶嵌机，磨盘保持转速和扭矩恒定。磨盘驱动采用皮带传动，标乐，可变速冷却风扇使得机器运转非常安静。

EcoMet 250/300 磨抛机

构成

即使在恶劣的工况下，高扭矩连续负载电机也能保持磨盘转速稳定。通用的D/C电机确保无论在施加多大工作负荷情况下，磨盘保持转速和扭矩恒定。磨盘驱动采用皮带传动，可变速冷却风扇使得机器运转非常安静。

EcoMet 250/300 磨抛机

构成

即使在恶劣的工况下，高扭矩连续负载电机也能保持磨盘转速稳定。通用的D/C电机确保无论在施加多大工作负荷情况下，磨盘保持转速和扭矩恒定。磨盘驱动采用皮带传动，可变速冷却风扇使得机器运转非常安静。

塑封薄膜按键控制盘

EcoMet/AutoMet系列磨抛机的控制盘单独设计在铸铝的重载机器外壳之上，控制键盘采用密封防水易于清洁的塑封薄膜按键设计。触感回馈式按键，接触后有“咔哒”声响确保操作命令键入执行。控制盘包括：时间；转速；自来水/循环水；水阀开/关，磨盘电机开/关；滴液系统开/关；单点力/中心力选择按键；动力头转向按键；工作载荷和暂停/停止按钮。

塑封薄膜按键控制盘

EcoMet/AutoMet系列磨抛机的控制盘单独设计在铸铝的重载机器外壳之上，控制键盘采用密封防水易于清洁的塑封薄膜按键设计。触感回馈式按键，接触后有“咔哒”声响确保操作命令键入执行。控制盘包括：时间；转速；自来水/循环水；水阀开/关，磨盘电机开/关；滴液系统开/关；单点力/中心力选择按键；动力头转向按键；工作载荷和暂停/停止按钮。

标乐-标乐工程师-【赛恩斯】(诚信商家)由河南赛恩斯仪器设备有限公司提供。河南赛恩斯仪器设备有限公司在科研仪器仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，【赛恩斯】一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。