

## 【赛恩斯】徠卡超薄切片机 徠卡

产品名称	【赛恩斯】徠卡超薄切片机 徠卡
公司名称	河南赛恩斯仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区西太康路70号A楼10层1006号
联系电话	18538236848

## 产品详情

### 徠卡公司简介

河南赛恩斯仪器设备有限公司拥有强大的技术支持团队，可提供样品制备及测试技术支持、部分样机体验试用等，欢迎咨询了解，徠卡三离子束切割仪，谢谢！

### 徠卡徠卡低真空镀膜仪简介

- 4、可选配石英膜厚监控器，可程序化控制膜厚，并反馈镀膜仪，精度为0.1nm
- 5、标配镀膜金属挡板，可用于干预溅射，徠卡，确保镀膜纯度
- 6、专利设计方形样品室，尺寸：140mm宽x145mm深x150mm高，样品台直径80mm
- 7、工作距离：30-100mm

### 徠卡公司介绍

河南赛恩斯仪器设备有限公司主营产品：

美国Buehler金相制样设备和硬度计、德国IKA实验室常规设备

### 徠卡徠卡低真空镀膜仪简介

主要技术参数：？

可任选离子溅射模式、碳丝蒸发镀碳模式，或者双模式，可选辉光放电（用于网格表面亲水化）？  
专利设计脉冲式碳丝蒸发方式，可控制碳膜厚度？

可选石英膜厚检测器，控制镀膜厚度，徠卡超薄切片机，精度达0.1nm

## 徠卡公司介绍

河南赛恩斯仪器设备有限公司是一家从事实验室全套分析仪器销售，与国内外众多厂商合作，为客户提供进口、国产理化分析仪器、常规仪器、实验器具及耗材等。

## 徠卡徠卡低真空镀膜仪简介、

全自动程序控制，徠卡多功能离子减薄仪，自动完成抽真空，镀膜，放气等过程 触摸屏控制，简单方便  
真空度  $7 \times 10^{-3}$  mbar 溅射电流：0-150mA可调

方形样品仓设计，样品仓尺寸：140mm（宽）x145mm（深）x150mm（高）

工作距离调节范围：30-100mm

【赛恩斯】(图)-徠卡超薄切片机-徠卡由河南赛恩斯仪器设备有限公司提供。【赛恩斯】(图)-徠卡超薄切片机-徠卡是河南赛恩斯仪器设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：徐经理。