

高能球磨仪【赛恩斯】高能球磨仪演示

产品名称	高能球磨仪【赛恩斯】高能球磨仪演示
公司名称	河南赛恩斯仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区西太康路70号A楼10层1006号
联系电话	18538236848

产品详情

高能球磨仪公司简介

河南赛恩斯仪器设备有限公司拥有强大的技术支持团队，可提供样品制备及测试技术支持、国内实验室参观交流、部分样机体验试用等，欢迎咨询了解，谢谢！

高能球磨仪莱驰高能球磨仪简介

高能球磨仪Emax 冷却和温度控制

Emax研磨罐支架上集成了水冷系统，对研磨罐进行冷却。为了进一步降低温度，可以连接一个冷水机或者水龙头。Emax软件可以允许使用者自行设定研磨温度范围，比如设定一个zui低和zui高温度，超过zui高温度时，高能球磨仪，自动停止研磨，直到温度降到zui低温度时再度开始研磨。

高能球磨仪Emax 典型样品材料：

高能球磨仪Emax能够有效粉碎土壤，混凝土，碳纤维，化工产品，进口高能球磨仪，矿石，石膏，玻璃材料，半宝石，木材，石灰，催化剂，陶瓷，骨头，高能球磨仪参数，煤，合金，金属氧化物，矿物，颜料，石英，熔渣，茶叶，粘土矿物，水泥熟料等。

高能球磨仪河南赛恩斯仪器设备有限公司简介

企业目标：

专业、诚信的产品供应商 客户信赖的品牌供应商

高能球磨仪莱驰高能球磨仪简介

高能球磨仪Emax的产品综述：

目前zui快zui精细的球磨仪

zui高转速2000转/分

创新水冷系统，高能球磨仪演示，省却冷却间歇时间，实现不间断研磨

特殊研磨罐设计保证混样均匀，粒度分布范围更窄

2个研磨位，研磨罐内置安全紧固装置

触屏控制，操作简易，zui大保存10组程序

研磨罐材质多种可选，避免样品污染

高能球磨仪Emax的应用实例：

氧化铝

zui终细度： $<1.4\mu\text{m}$

参数：2000rpm，15分钟

石墨

zui终细度： $<1.7\mu\text{m}$

参数：2000rpm，8小时

石英

zui终细度： $<16\mu\text{m}$

参数：1000rpm，30分钟

二氧化钛

zui终细度： $<87\text{nm}$

参数：2000rpm，30分钟

高能球磨仪公司介绍

河南赛恩斯仪器设备有限公司为客户提供进口、国产理化分析仪器、常规仪器、实验器具及耗材等。

企业目标：

专业、诚信产品供应商 客户信赖的品牌供应商

高能球磨仪莱驰高能球磨仪简介

高能球磨仪Emax 冷却和温度控制

Emax软件可以允许使用者自行设定研磨温度范围，比如设定一个zui低和zui高温度，超过zui高温度时，自动停止研磨，直到温度降到zui低温度时再度开始研磨。

高能球磨仪-【赛恩斯】-高能球磨仪演示由河南赛恩斯仪器设备有限公司提供。河南赛恩斯仪器设备有限公司为客户提供“金相制样设备,硬度计,球磨机,粒度仪,流变仪,试验机”等业务，公司拥有“美国标乐,德国徕卡,德国莱驰,德国史莱宾格,德国IKA”等品牌，专注于科研仪器仪表等行业。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。