

## PR-3 光化学反应仪(汞灯、氙灯、LED)

产品名称	PR-3 光化学反应仪(汞灯、氙灯、LED)
公司名称	北京时代科诺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区安宁庄东路23号银燕大厦2号楼C区 二层211B
联系电话	010-62919340 13671353434

## 产品详情

光化学反应仪可提供分析反应产物和自由基的样品，测定反应动力学常数，测定量子产率等，广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO<sub>2</sub>光催化剂等条件下的光化学反应。此反应仪的出现大大加快了实验步伐，实现多个平行样的反应，提高了实验效率，有效保证实验条件的一致性。闲置可配备反应器，另外做实验。光化学反应器（光催化降解反应器）由冷阱和反应器两部分组成。

型号	描述	配置
PR-1	12个样品	(1) 500W可见氙灯1只； (5) 75ml试管12个； (2) 500W紫外汞灯1只； (6) 搅拌子12个；  搅拌控制器1台 (7) 护目镜1副；
PR-2	12个样品/公转	(4) 搅拌装置1个[含相应滤光片]； (8) 防护手套1副； (9) 光学暗箱1个； (10) 通气接头12个； (11) 橡胶塞12个。 (1) 500W可见氙灯1只； (5) 75ml试管12个； (2) 500W紫外汞灯1只； (6) 搅拌子12个；  搅拌控制器1台 (7) 护目镜1副；  搅拌装置1个[含相应滤光片]； (8) 防护手套1副；
PR-3	12个样品/公转+ 独立搅拌。	(9) 光学暗箱1个； (10) 通气接头12个； (11) 橡胶塞12个。 (1) 500W可见氙灯1只； (5) 75ml试管12个； (2) 500W紫外汞灯1只； (6) 搅拌子12个；

PR-3S	升级款/12个样品/ 公转+独立搅拌	<p>(9) 光学暗箱1个； (10) 通气接头12个； (11) 橡胶塞12个。  (1) 500W可见氙灯1只； (7) 护目镜1副；  (2) 500W紫外汞灯1只； (8) 防护手套1副；</p>
		搅拌控制器1台； (9) 光学暗箱1个；
		搅拌装置1个[含相应滤光片]； (10) 通气接头12个；
PR-3SD	升级款/12个样品/ 公转+独立搅拌/ 双搅拌	<p>(5) 10ml、25ml、75ml试管各12个； (11) 橡胶塞12个； (6) 搅拌子12个  (12) 可见光(400W金卤灯,属于赠品试用光源)。  (1) 500W可见氙灯1只； (7) 护目镜1副；  (2) 500W紫外汞灯1只； (8) 防护手套1副；</p>
		搅拌控制器1台 (9) 光学暗箱2个；
		搅拌装置2个[含相应滤光片]； (10) 通气接头12个；
PR	升级款/12个样品/ 公转+独立搅拌	<p>(5) 10ml、25ml、75ml试管各12个； (11) 橡胶塞12个； (6) 搅拌子12个</p>
		LED光源控制器1台； (7) 护目镜1副；
		LED头12个任选； (8) 防护手套1副；
		搅拌控制器1台 (9) 光学暗箱1个；
		搅拌装置1个[含相应滤光片]； (10) 通气接头12个；
HW0810	恒温槽	<p>(5) 10ml、25ml、75ml试管各12个； (11) 橡胶塞12个； (6) 搅拌子12个  光化学专用, 20L/min, 5-100℃。</p>

