

真空箱气袋采样器，非甲烷总烃采样箱 采样器/泵 采样枪 HJ-732 VOC负压法气袋采样器 VOCS气袋采样箱

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 真空箱气袋采样器，非甲烷总烃采样箱 采样器/泵 采样枪 HJ-732 VOC负压法气袋采样器 VOCS气袋采样箱 |
| 公司名称 | 广州尚清环保科技有限公司 |
| 价格 | 1280.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:尚清源 型号:SQ-ZK02 配置:真空箱、泵、采气管、充电 |
| 公司地址 | 广州市天河区儒林大街后园路38号106房A76(仅限办公) |
| 联系电话 | 020-29881461 13929572349 |

产品详情

真空箱气体采样器SQ-ZK02型

执行标准：《HJ38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》《HJ732-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》《HJ604-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》《GB/T 14675-93 空气质量恶臭的测定 三点比较臭袋法》设备用途：采用气袋外负压法采集气体样品，可用于采集各种气体，包括烟气、恶臭气体，尤其适用于挥发性有机物的采样及VOCs采样。可供环保、卫生、劳动、安检、科研、教育等部门用于各种样气的采集。

产品性能：

- 1、采用真空箱正压排空气袋内气体，负压方式采集气态样品
- 2、气体通过采样管进入气袋，无交叉污染采样
- 3、内置大容量锂电池，可充电，使用方便

产品参数：气体采样袋A型：1-4L B型：1-8L

A型真空箱尺寸：270*210*210mm

B型真空箱尺寸：390*270*270mm

产品特点：1、采用真空箱负压方式采集气态样品，选用气体采集器内的真空泵将真空箱内的空气抽出，造成气体样品袋外的压力低于样品袋内的压力，这样被采集的气体就进入气体样品袋内。优点是样品气体与采集器隔离不接触，可有效避免样品被污染2、采样速度快，效率高。3、气路采用化学惰性材料，保证采集的气态样品没有污染和吸附4、内置高性能锂电池，支持长时间采样；5、携带方便，操作简单

我公司主要经营PH计|电导率仪|溶解氧仪|余氯总氯测定仪|色度仪|浊度计|COD测定仪|氨氮测定仪|总磷总氮测定仪|水质多参数分析仪.....

广州尚清环保科技有限公司（简称：尚清环科）始创于2005年，是以快速检测仪器为产品定位，专业从事环境测量仪器仪表的研发生产和销售服务型企业。我们秉持“重合同、守信用”的经营理念，共同帮助客户选择适宜的产品和解决方案。公司拥有数名经验丰富的销售和技术工程师，为客户排忧解难，让客户满意是我们的服务宗旨！公司以“诚信守法、注重绩效、不断变革”为企业价值观，努力实践“为顾客创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任”，我们致力于打造成为环境测量仪器仪表和实验室完美解决方案的诚信企业，助力环保行业，用心服务于我国环境保护事业。