

## 冰箱（2-8度）

产品名称	冰箱（2-8度）
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-430L 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

## 产品详情

冰箱（2-8度）品牌介绍：

福意联成为实验室科研攻关的贴心管家是我们的追求。公司与各大科研单位/医院/高校建立了良好的合作关系。长期服务于中国科学院、遗传发育所、植物所，农科院，军事医学科学院等研究单位；北京大学、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、南开大学、天津大学、301医院（解放军总医院）、西苑医院、协和医院等医疗单位；化工、制药、生物的公司及品牌。做福意品牌创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

冰箱（2-8度）产品参数：

4-38度恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-50LK 外形尺寸 内部尺寸 容量46LFYL-YS-100L 外形尺寸 内部尺寸  
容量100LFYL-YS-138L 外形尺寸 内部尺寸 容量138L2-8度（-20度）恒温、冷藏系列FYL-YS-66L 外形尺寸  
内部尺寸 容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸 内部尺寸 容量88LFYL-YS-128 外形尺寸 内部尺寸  
容量88L2-48度恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-150L 外形尺寸 内部尺寸 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸  
内部尺寸 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸 内部尺寸 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸 内部尺寸  
容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸 内部尺寸 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸 内部尺寸 容量828LFYL-  
YS-1028L 外形尺寸 内部尺寸 容量1028L0-100度恒温、冷藏、加温、干燥系列FYL-YS-151L 外形尺寸  
内部尺寸 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸 内部尺寸 容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸 内部尺寸 容量430L

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家自主研发、经营和销售医疗及实验室恒温冷藏设备的现代化公司。我们通过自主研发及买断使企业迅速发展，秉持“持续，追求”的企业理念，严格按照ISO9000\ISO14001 质量体系标准和3C标准、以及标准经营，严把关、质量关、检验关。公司本着“以人为本”的精神，追求产品性能更加稳定、更加优良，功能操作更简单、更方便。我们愿用聪颖的智慧，务实的工作作风，竭诚为广大客户提供优良高性价比的产品和服务，致力于成为医疗及实验室恒温冷藏设备的！

福意联公司 (FU.YI.LIAN) 是一家研发经营医疗设备的企业，公司秉承“做客户信得过的产品”的和承诺，目前公司产品有：恒温箱（柜）、冷藏箱（柜）、车载冰箱（柜）、药品冷藏盒、保温箱（柜）、等各个温度段的系列产品。产品通过iso9001：2008质量管理体系和iso13485：2003医疗器械质量管理体系，产品具有。同时我们有完善的优良和优良的售后服务。

冰箱（2-8度）产品特点：

温控方式：微电脑进行PID控制温度设定方式

：专用运行菜单和按上下键进行数码设定方式温度表示方式

：测定温度表示：绿色4行LED数码表示设定温度表示：红色4行LED数码表示定时范围

：1分--99小时59分以及100小时---999小时50分运行功能

：定值运行/自动停止/自动开始/自动中途停止附加功能：键盘锁定/停电补偿机能/偏差校正复位功能加

热器回路控制：SSR驱动传感器：温控传感器和过升防止器都是K型热电偶装置

：温控传感器异常，加热器断线，

SSR短路以及过升防止器的自我诊断机能。键盘锁定：过升防止/过电流和漏电保险

福意联经营恒温、冷藏设备等等。福意联 (FU.YI.LIAN) 是一家集经营，研发和销售为一体的化企业，一直致力于移动冷藏和医用恒温的发展，坚持着自己的拓展之路；冰箱（2-8度）售后服务：

.系统完善的报警系统，有声音蜂鸣报警，高低温报警功能，断电报警，温感故障报警功能，按键优良门体锁功能，更的保存物品

.温控系统微电脑控制，数字LED显示控温均匀，优良度为 $\pm 1$ 度，

.制冷,制热系统直流内风机，风循环式结构，合理设计风道和流量，箱内温度均匀合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，制热面积，提高降温升温速度

.人性化设计超静音设计，低功耗，绿色环保多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间具有锁码功能，可包成设定温度的记忆稳定性，防止不经意碰触，使温度发生变法。宽电压设计，适合电压不稳定地区



检查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；切断电源时，恒温箱正常停机；再次启动时，在一秒钟内压缩机能启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后，压缩机立刻启动，启动约几秒钟后又自行停机，这说明压缩机未进入正常运行状态，压缩机启动性能不好。2) 然后检查电恒温箱的制冷性能。接通电源，恒温箱运行约20min，用手摸冷凝器（箱体后面的散热片），如冷凝器上部热，下部较冷，说明制冷系统正常。

使用恒温箱的注意事项（1）检查恒温箱的外观先看箱门。箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。再看箱体后面的冷凝器、毛细管、压缩机等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。（2）检查电恒温箱的门封是否紧密在关闭箱门的同时将纸条夹在箱门的门缝各处，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的磁性门封良好。（3）检查恒温箱内照明灯灯泡要完好无损，恒温箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应自动熄灭。（4）检查压缩机选购电恒温箱时，优良主要的是观察恒温箱压缩机等主要部件的性能。如果允许，可用两台恒温箱同时通电进行比较检查。1) 先