

# 锡膏回温机 贴片机工厂锡膏回温机 聚广恒厂家

产品名称	锡膏回温机 贴片机工厂锡膏回温机 聚广恒厂家
公司名称	广东新扬铃电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇长安长青南路303号4栋1906室
联系电话	15899928902 15899928902

## 产品详情

?SMT锡膏回温机厂家现货供应定时锡膏回温机锡膏回温机

SMT锡膏回温机 厂家现货供应定时锡膏回温机锡膏回温机

一、锡膏回温机锡膏回温机配置及基本参数

配件：

机器整机一台、 电源线一条

锡膏回温机锡膏回温机基本参数：

机器名称：全自动锡膏回温机

商品型号：JGH-883

工作模式：电压模式

产品净重：15.5kg

工作电压：AC220V 60HZ/ 15W

产品材质：钢板喷漆

产品尺寸：四槽L625\*W303\*H250mm

仓槽尺寸：长 15\*深 10\*高 11cm

工作能力：回温4罐、支持500G/罐

#### 四、锡膏回温机锡膏回温机安装与调试、操作步骤

##### 4.1 安装

4.1.1 请将机器置于水平稳定的桌面或是地面

上，避免机器产生摇晃；

4.1.2 请检查机器的使用电压规格（AC220V、

60HZ 应使用与国标之电

压规格相符），全自动锡膏回温机，正确接上电源线；

##### 4.2 调试、功能操作步骤

4.2.1 调试：

次使用前，我们需要机器调式并确保能运行正

常；

通电：正确连接电源

开机：按下正面面板的电源开关，锡膏回温机，变亮即表示

通机器开启，通电正常；

紧急停止测试：按下停止键，电源断开；旋转

箭头按钮弹起，通电恢复；

4.2.2 操作使用步骤：

1、步 开机：机子电源开关，变亮即表示机器开启，通电正常；

2、第二步 设置回温时间：把所需要的锡膏罐放入机器的仓槽内，在时间设置界

面，为对应的每个罐槽位

设置合适时间，贴片机工厂锡膏回温机，以小时、分、秒为单位； 步设置好时间单位(H 小时/分/S 秒)，

通过+ 切换， 设备好

时间单位后通过+ 数字，即为回温时间。（图/界面一）； 3、第三步

锡膏回温：在根据你所在仓槽放入对应要回温的锡膏罐，并关上仓

门，锡膏回温机8工位，点击对应仓槽时间器绿色按钮【启动】开关，此时仓槽防呆自动，回

温计时开始；定时内仓门不能打开（图/界面二）

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东新扬铃电子科技有限公司

厂家批发出售四工位锡膏回温机定时锡膏回温机锡膏回温机

厂家批发出售四工位锡膏回温机 定时锡膏回温机锡膏回温机

产品名称：锡膏回温机锡膏回温机

产品型号：JGH-893

一、配置及基本参数：

配件： 机器整机一台、 电源线一条

锡膏回温机锡膏回温机产品基本参数：

产品品牌：聚广恒自动化

产品的工作模式：电压模式

产品重量：15.5kg

注意事项、联系方式 5.1注意事项 4.2.1请保持机器清洁 4.2.2检查各螺丝无松动；  
4.2.3回温前检查机器电源总开关；在断电的情况下，如果未达到设定的时间，锡膏瓶将自动开锁

广东聚广恒公司自产自销，位于广东东莞。公司成立多年，一直专注于SMT周边设备，激光打标机，SMT配件耗材的研发生产以及销售。机器质保一年锡膏回温机锡膏回温机

厂家供应四工位锡膏回温机 定时锡膏回温机 锡膏回温机

型号：JGH-891

名称：锡膏回温机锡膏回温机

一、配置及基本参数

锡膏回温机锡膏回温机配件：

机器整机一台、 电源线一条

锡膏回温机锡膏回温机基本参数：

机器名称：全自动锡膏回温机 商品 型号：NSTAR 1000

工作模式：电压模式 产品 净重：15.5kg

工作电压：AC220V 60HZ/ 15W 产品 材质：钢板喷漆

产品尺寸：四槽 L625\*W303\*H250mm 仓槽 尺寸：长 15\*深 10\*高 11mm

工作能力：回温 4 罐、支持 500G/罐

三、机器特：

功能：全自动定时锡膏回温机，一机多槽位，可同时多罐锡膏智能回温，有效

管控锡膏回温时间，保证锡膏活性；本机器钢板烤漆外观，表面光滑整洁，时

尚美观。

锡膏回温机-贴片机工厂锡膏回温机-聚广恒厂家(诚信商家)由广东新扬铃电子科技有限公司提供。广东新扬铃电子科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！