

## dmi1徕卡显微镜牛年送祝福

产品名称	dmi1徕卡显微镜牛年送祝福
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:徕卡 型号:DMI1 产地:德国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

### dmi1徕卡显微镜牛年送祝福

专为细胞和组织培养设计量身打造—睿智之选Leica DMI1 – 智能解决方案从40-50或80毫米工作距离之间迅速切换工作距离很广，使徕卡DMI1成为活细胞实验室的完美搭档。利用S40聚光镜搭配相衬插板，可用于培养皿、多孔盘以及大多数类型的培养瓶，获得佳的分辨率：S40通过简单地移动即可提供额外的10mm自由空间。当搭配较高的培养瓶时，只需几个步骤将S40更换成S80聚光镜。无需拆换整个照明臂。Leica实验室倒置显微镜DMI110×至20×至40×相衬可单手移动徕卡DMI1用于观察相衬，使用简便。利用徕卡显微系统的新物镜，您只需轻松旋转物镜转换盘，即可在10×至20×至40×相衬之间切换。无需改变相衬插板中的相衬环——PH1相衬环匹配全部三种物镜！一体式显像以及数据存储徕卡DMI1相机版本是图像采集和细胞培养存档的一体式解决方案。您可以在250万或500万像素分辨率之间选择。相机安装在支架背面。无需额外的三目镜筒，可获清晰视图及轻松进入工作区域。使用遥控采集图像甚至视频。数据直接存储在SD卡上，无需使用电脑。相机可连接任意HDMI显示器，与同事或学生一起进行讨论。HDMI端口可在屏幕上提供优质的图像。若需要测量和批注，提炼图像分析。系统中包含用于PC的徕卡应用套件（LAS）软件的核心版本可以完成此项工作。。Leica实验室倒置显微镜DMI1自动强度智能传感器集成在相衬插板中，确保光强在明场和相衬之间自动调节。该功能不仅保护眼睛，节省时间，并且增加用户的舒适度节省成本，安全色LED照明所有的徕卡DMI1显微镜的特点是，具有5W LED照明，在所有的强度上具有恒定的色温。冷LED光能够为精细的活标本提供完美的环境。不会因过热引起器件失真，能够提供稳定的焦点。另外，LED灯泡还具有巨大的经济意义。绿色LED技术以及2小时自动断电功能，降低能量损耗。正常情况下，每个灯泡的寿命长达20年（40个工作小时/周），这意味着停工时间更短以及运维成本很低。坚固的结构，模块化扩展由于徕卡DMI1重心较低，因此极其稳定。使用好材料——几乎全金属——有助于避免振动以及由此产生的图像模糊。防刮载物台、高品质的光学元件以及各种各样的配件，确保在很低的运维成本下，保持很长的产品寿命。相机可连接任意HDMI显示器，无需使用电脑，即可对观察结果进行讨论。对于培养瓶、培养皿、多孔板，使用不同的样本夹。通过远程控制250或500万像素相机，捕捉图像甚至视频。从S40聚光镜（40-50mm工作距离）到S80聚光镜（80mm工作距离），快速切换。Leica实验室倒置显微镜DMI1由于三个物镜具有相同的相环，因此只需轻松旋转物镜转换盘，即可在10×至20×至40×相衬之间切换。