

## 10kw汽油发电机储备疫苗冷库备用应急电源

产品名称	10kw汽油发电机储备疫苗冷库备用应急电源
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	产地:上海 型号:SW10KWQY 品牌:SHWIL闪威
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

### 产品详情

# 10kw汽油发电机储备疫苗冷库备用应急电源

10KW汽油发电机新版技术参数：

[设备品名]：10KW汽油发电机

[机组型号]：SW10KWQY

[额定功率]：10(KW)

[后备功率]：12(KW)

[相数]：单相/三相

[额定电流]：45.5A/26.3A

[额定电压]：220V/230V/380V/400V

[功率因素]：1 ( cos )

[转 速]： 3600rpm  
[频 率]： (50Hz)  
[功 率]： SW16P  
[型 号]： SW630F-1  
[启动方式]： 电启动/ATS全自起启动  
[类 型]： 顶置气门，四缸，四冲程，强制风冷  
[排 量]： 670(cc)  
[油箱容量]： 30(L)  
[连续工作]： 13小时（H）  
[噪 音]： 58贝(dB)  
[点火方式]： T.C.I.  
[整机尺寸]： (长×宽×高) 1050×650×760(mm)  
[净 重]： 150(Kg)/千克  
[毛 重]： 160(Kg)/千克  
[动力开关]： 有  
[警示系统]： 有  
[过载保护器]： 有  
[机油保护器]： 有

[机组组成部分]：1) 汽油机 2) 发电机 3) 油箱 4) 机架

[控制屏]：该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、油压显示，汽油机具有低油压、停机保护等功能。

[随机附件]：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

防疫站，医院，卫生院等为冷库储备疫苗所需要的备用应急电源

功率段3kw、5kw、6kw、8kw、10kw、12kw等小型可移动方便电源

体积小，重量轻，超静音，不扰民，能在停电之后瞬间自启动，操作简单，使用方便。

启动方式选装：手拉式反冲启动、电启动方式、全自动ATS式、远程遥控方式等

产品的用途：家用应急电源，户外照明，施工，基站通信，消防备用，企业单位等各领域备用独立电源。

产品的优点：省油，可靠，超静音，故障率低

产品的保养：1、定期清洁或更换空滤，更换发动机润滑油。

2、往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。

3、尽量避免发电机突然增加负载或高速运转，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。

4、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。

我司售后：质保三年+进口动力+终身维护提供配件。

产品的维护：1.

如发电机长时间不用（一个月以上），启动电池会因为自放电而亏电，请用外接充电器给电池充电。

2. 检查油箱中的汽油是否充足。

3. 检查油路开关和输油管路是否有漏油渗油现象。

4. 检查启动电池电压是否在12V以上，观察电池外观是否有破损漏液现象。

5. 观察机油油质，确定是否需要更换。

6. 检查机油油位是否处于机油标尺网状格之间。