

福意联手术室保温柜（百级手术室）

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 福意联手术室保温柜（百级手术室） |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司市场部 |
| 价格 | 686868.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 国产 安装方案:嵌入式 用途:净化手术室工程 |
| 公司地址 | 东城区朝阳门SOHO9层 |
| 联系电话 | 13601307728 |

产品详情

-福意联手术室保温柜（百级手术室）本产品属智能新型立式宽温恒温冷藏低温设备，温度宽泛在0-100度2-48 4-38 10-30 2-8 -20 等温度段之间，可任意设定需要的数值，特别适合卫生、、食品化工、环保、、科研、等使用。适用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、2-8度试剂、样品、标本、品、贵重物品、食品等的安全储存或凡有要求存放0-100度2-48 4-38 10-30 2-8 -20 17 等温度段之间的产品、物品，菌种、生物、食品等的恒温保存和，也用于加热盐水，碘伏液，甘露醇，注射液，冲洗液等。也可以用于灭活、、干燥等等。

福意联手术室保温柜（百级手术室）特点介绍:

1. 采用的风道循环方式:本系列采用的是新型风道设计，在箱体后面形成一个单独的循环空间,上下多孔入风使箱体内温度更均匀.2. 进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警,断电报警和按键锁，门体锁功能，防止出现意外。在原来产品的基础上作了进一步的研究,特别是断电报警,内置的蓄电池可持续48小时断电报警，及时给与客户提醒,避免不必要的损失.3. 此系列产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。特备是室内设备过多,空间不充裕的情况下此系列产品充分的显示了起***的性能，在使用中赢得了充分的肯定和认可.4. 采用的是透明玻璃门,并且带有内置光照,即使不开门的情况下,箱内保存的物品一览无余,避免频繁开门,造成温度的波动,使用三层***中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，不用担心保温效果.5. 采用新型全封闭压缩机，PTC模块，运转平衡，噪音低，使用寿命长。6. 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露.7. 的团队，为您提供整机一年保修,压缩机三年!终身维护!!

-

福意联手术室保温柜（百级手术室）参数:

-

---福意联手术室保温柜（百级手术室）与用途:

目前，很多手术室逐步意识到维持手术患者正常体温以及围手术期保温护理的重要性。福意联手术室恒温箱用于医用药液37℃加温及恒温保存，满足医疗单位不同输液的加温、恒温要求。本产品适可加温液体、冲洗液、造影剂、透析液、B超液等。

净化手术室保适用范围：福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温。打造净化手术室保。已成功为675家提供服务！已成为医用恒温域跑者！主要用于、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

-

福意联手术室保温柜（百级手术室）注意事项:

仪器不宜在高压、大电流、强磁场条件下使用，以免干扰温控仪及发生触电危险。 电镀零件和表面饰漆，应经常保持清洁，如长期不用，应在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蚀，培养箱外面套好塑料薄膜防尘罩将培养箱放在干燥室内，以免控温仪受潮损坏。
本产品出厂前已经过严格调试，控温仪菜单设定数据，请勿随意修改。
培养箱外壳必须有效接地，以保使用。 请勿放置易燃易爆物品进行加温，严防发生危险。
请勿放置高酸高碱物品，防止箱体腐蚀。

-福意联手术室保温柜（百级手术室）承诺：1.本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员"顾客优良"的观念，特举办客户意见调查，将得结果，作为改进服务措施的依据。2.客户意见分为客户的建议或抱怨及对员的品评除将品评资料作为员每月绩效考核之一部分外，对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视，认真处理，以精益求精，建立本公司的好信誉。3.服务及分公司应将当天客户叫修调记簿于次日寄送服务部，以凭填寄客户意见调查卡。调查卡填寄的数量，以当天全部叫修数为原则，不采抽查方式。4.对员的品评，分为态度、到达时间及答应事情的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为四个程度，以便客户勾填。5.对客户的建议或抱怨，其情节重大者，服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；其属一般性质者，服务部自行酌情处理之，惟应将处理结果，以书面或通知该客户。6.凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与服务及分公司保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决有困难问题。7.服务及分公司对抱怨的客户，无论其情节大小，均应由服务主任亲自或门派员前往处理，以示慎重。