

压片机 实验室压片机 ZS 406B 30 300卓胜

产品名称	压片机 实验室压片机 ZS 406B 30 300卓胜
公司名称	东莞市卓胜机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇体育路中安国际大厦12楼
联系电话	13790550606 13790550606

产品详情

全自动平板硫化机压制橡胶制品，小型压片机，橡胶密封圈，橡胶鞋底，橡胶锤，热水袋等各种橡胶和热固性塑料的模型制品与非模型制品以及压制发泡类塑料制品。该机外型结构为四柱式。加热形式分电加热和蒸汽加热两种。设有自动硫化计时，自动压力补偿，自动报警和恒温批示装置。

全自动平板硫化机液压系统设计科学、整体刚性强、噪音低、操作方便、生产等优点并可实现一机多层压制或一泵多机操作。

全自动平板硫化机的工作压力从25吨到2000吨多种标准规格，并可根据客户的要求，设计、生产非标准型的全自动平板硫化机。

小型平板硫化机的使用寿命如何延长

小型平板硫化机在较长时间内不需要使用的情况下，应每隔半个月对加热板进行加热(温度设置在100℃)，保持温度半个小时左右。

如果在使用过程中，因操作不当导致小型平板硫化机加热板进水，实验室压片机，应首先厂家进行维修。如果需要进行应急抢修，可将加热板上盖板打开，先将水倒出，然后将电控箱设置为手动操作，加温到100℃，手动压片机，保持恒温半个小时，将线路烘干，在在手动状态下进行皮带胶接。同时应及时生产厂家，进行线路的整体更换。

压片机的基本概念

压片机定义：据名词术语标准，关于压片机有以下定义：

(1) 压片机械，将干性颗粒状或粉状物料通过模具压制成药片的机械。

(2) 单冲式压片机，压片机，由一副模具作垂直往复运动的压片机。

(3) 旋转式压片机，由均布于旋转转台的多副模具按一定轨迹作垂直往复运动的压片机。

(4) 高速旋转式压片机，模具的轴心随转台旋转的线速度不低于60m/min的旋转式压片机。压片机分类：机型可分为单冲式压片机、旋转式压片机、亚高速旋转式压片机、全自动高速压片机以及旋转式包芯压片机。

实验室平板硫化机的特点及用途：本机由机身、油泵、控制阀和电器加热系统等部分组成，该机应查技术参数。机身部分由上、下机座、油箱、升降平板、加热平板、液压缸、柱塞和立柱（兼作导轨）等组成。油泵部分由高压柱塞泵、电动机、联接座和联轴节等组成。控制阀部分由单向阀、溢油阀、泄压阀等组成。

压片机-实验室压片机-ZS-406B-30-300卓胜由东莞市卓胜机械设备有限公司提供。东莞市卓胜机械设备有限公司在造粒机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，卓胜一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。