

蓟县防辐射铅门 防辐射铅门尺寸 梦达防护

产品名称	蓟县防辐射铅门 防辐射铅门尺寸 梦达防护
公司名称	山东梦达辐射防护工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市韩集工业园
联系电话	18263559266 18263559266

产品详情

由于医院中的X射线、PET或CT扫描室中含有大量含有重金属的辐射，同时这些辐射会对检查人员和患者造成额外的伤害。为了减少其对检查人员和患者的伤害，电动防辐射铅门，相关的医院会使用铅门进行日常的防辐射工作。

??在日常的加工生产中，制造商会使用铅作为原料进用铅门的制作。同时铅的含量为2-4mmPb，并且可以根据情况对铅门中的含量进行必要的增加或减少。而且会使用先进的技术和的材料进行铅门框架的制作，这样就可以为铅门提供额外的重量，从而减少铅门变形的可能。

??此外，防辐射铅门尺寸，该铅门能根据的客户的需求进行必要的修改。从而使铅门能抵常的辐射，以保护大家免受辐射等多种射线的伤害。其次，该门采用平滑过渡设计，以防止发生触电的可能，而且也更易于清洁。

由于防辐射铅门一般较重，开关不便，因此较大的门一般宜作成拉门。尽量不要作成两扇对开的门。两扇对开门制造困难，而且往往在两门搭接处造成泄漏，当制作单开门时，如果门体较大，应考虑在门的推拉边底下安装脚轮;另外，在门的框架中应有三角形骨架结构，以防门下沉变形。

尤其应该提出的是，一般私人在制造防辐射铅门时，往往忽视了暗锁处的防泄漏问题。以为该处的泄漏不足道，须知时间长了，对人体的危害还是很大的。不能用那种里外都能用钥匙开门的暗锁。

防护大铅门及小铅门。照射室大门及迷道小门采用防护铅板门，蓟县防辐射铅门，应带有电动连锁装置及报。照射室大门的防护铅当量20ram，防护门与防护墙门框之间的搭接宽度为300mm，f-i体与门洞搭接处间隙不小于10mm；迷道小门的防护铅当量20mm，防护门与防护墙门框之间的搭接宽度为300mm。门

体与门洞搭接处间隙小于10mm。

为了缓冲以防撞击声，或为了遮缝，可用铅橡皮作衬垫。一般来说，2mm厚的铅橡皮对x射线的防御能力相当于0.5mm厚的铅皮。墙应是实心砖和水泥构成的。当管电压为150kv时，如果实心砖墙厚度为300mm、水泥墙厚度为210mm时、防御x射线能力约为2.5mm铅当量。如果是空心砖墙或墙的厚度达不到足够的防御x射线能力、应考虑墙加厚或涂防x射线涂料如含钡混凝土。

电动门是一种特殊的门，它有体积小、噪音低、寿命长、易清洁等优点，适合安装在医院、药厂等地方。电动门由于材质特殊，所以在安装时比其他的门要麻烦一点，ct室防辐射铅门，以下是自动门的安装方法，大家可以参考一下。

- 1、清理门洞，剔除多余部分，保证门洞两侧都在垂直线上
- 2、安装门框上的顶轴部分
- 3、用螺丝或铆钉组合门框的三根型材
- 4、安装地轴 在地上开出长按照实际尺寸的方形坑，浇注沙浆，固定地轴的时候冲顶轴的用线锤直至地轴轴承的中心固定好地轴，水泥干燥后进行下一步
- 5、安装门体的上轴和下轴
- 6、安装门体

松开门扇上的防盗卡位螺丝

在地轴上抹上润滑油以使门扇开合自如，增加使用寿命

7、调试门扇

调试门扇的前后左右方法：松开盖板可以用扳手调节地轴的螺丝

调试门扇的上下方法：调试下轴上的六棱螺丝，顺时针调试门扇向上，逆时针调试门扇向下

8、紧牢防盗卡位螺丝

9、安装闭关器，调试闭门器开关速度，安装完毕。

蓟县防辐射铅门-防辐射铅门尺寸-梦达防护(推荐商家)由山东梦达辐射防护工程有限公司提供。山东梦达辐射防护工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。梦达防护——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城市韩集工业园，联系人：许经理。同时本公司还是从事射线防护铅板，防辐射铅板，科铅板厂家的厂家，欢迎来电咨询。