

50升立式灭菌锅 LS-50HG内循环高压灭菌锅

产品名称	50升立式灭菌锅 LS-50HG内循环高压灭菌锅
公司名称	河南信陵仪器设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:信陵 型号:LS-50HG 灭菌室容积:50升
公司地址	郑州市惠济区新城路碧源月湖广场2号楼1912室
联系电话	17752520613

产品详情

50升立式灭菌锅 LS-50HG内循环高压灭菌锅用途：本立式灭菌器是一种并自动化控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有灭菌效果，操作方便，节电和价廉物优等优点，适用于医院、疾控中心、科研院所的P2生物实验室、血站等对器械、敷料、器皿、液体、培养基、废弃物等进行灭菌处理。50升立式灭菌锅 LS-50HG内循环高压灭菌锅优势功能特点：安全可靠全自动程序操作控制且LED液晶屏全程显示灭菌过程对话框，灭菌过程自动控制，无须监管，具有器械、敷料、液体、固定模式，自定义可自由设置灭菌温度、灭菌时间、干燥时间，操作方便，快捷，程序稳定安全。设有对蒸汽控制温度103~134℃，以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行消毒灭菌。设有对温度控制50~101℃，以便对不同类型的物品用相适应的工作温度进行煮沸。设有计时器，当灭菌温度升至预选温度值时，计时器将自动DAO计时，灭菌结束后，将自动泄压排汽并切断加热电源，排汽泄压并发出报警声以提示程序工作结束。设有灭菌室内冷空气具有自动泄出装置，确保灭菌效果。本机电加热元件为外置蒸汽发生器，热效率高，电源电压为AC220V，使用时应可靠接地。设有超温、超压自动保护装置：装有开启式安全阀，正常灭菌时，安全阀关闭，当灭菌器内压力超过ZUI高允许使用范围时，安全阀能自动启跳，释放超压蒸汽，待灭菌器内的蒸汽压力回降至正常值时，再自动关闭，起到确保安全使用的作用。开门内压大于0.027MPa时不能打开，具有自锁功能；发生器装有过热保护器。在未加水或在使用过程中出现缺断水现象，能自动切断电源。断水等故障时，泄压阀自动打开，并将蒸汽排放。装有过载漏电保护器，在线路中出现漏电，或者发生过电压时，能自动切断电源。整机全部用优质不锈钢特制，具有耐腐蚀、易保养、使用寿命长等优点。50升立式灭菌锅 LS-50HG内循环高压灭菌锅技术参数：

型号	LS-35HG	LS-50HG	LS-75HG
灭菌室容积	35L、 318 × 450mm	50L、 340 × 550mm	75L、 400 × 600mm
额定工作压力			0.22Mpa
额定工作温度			134
工作压力			0.23Mpa
温度均匀度			± 1
计时选择范围			0-99min/0-99hour59min
温度选择范围			0-134

功率/电源电压	2.5KW/AC220V 50HZ	3KW/AC220V 50HZ	4.5KW/AC220V 50H
外形尺寸(mm)	600 × 410 × 1030	650 × 410 × 1140	690 × 470 × 1140
运输体积(mm)	730 × 500 × 1170	730 × 500 × 1290	760 × 550 × 1290
毛重/净重	96Kg/77Kg	102Kg/83Kg	120Kg/98Kg