

2-8 医用储存冰柜

产品名称	2-8 医用储存冰柜
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

本公司始终贯彻以时时用户需求为导向，为用户提供更加可靠的产品和服务为宗旨；以应用对产品有见之满意、购之担忧、用之放心为目标；以履行合同为目标；以快速、优质的售后服务为保证，竭诚为广大新老客户提供满意的产品和优质的效益

医用保存冰箱FYL-YS-310L 欢迎新老客户光临，互惠互利、携手并进福意联通过向客户提供的技术、产品，更为优异的服务，更高的性价比价值体来追求行业靠前地位。以科技为依托，向要效益，公司坚持一切为了用户的经营理念，公司产品无条件的实行：整机保修一年，核心部件保修三年，终生提供优质服务。

因医用保存冰箱FYL-YS-310L产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

产品型号

小型（台式系列）	中型（单开门系列）
医用保存冰箱FY L-YS-310L	
【型号】FYL-YS-50LK	型号：FYL-YS-310L
【电压】AC220V	外型尺寸：595 × 695 × 1315mm
【输入功率】85W	内部尺寸：515 × 530 × 1185mm
【温度范围】4-8 （可调范围4-38 ）	额定:50Hz
【有效容积】46L	噪音:42dB(a)
【重量】25kg	功率:160W
【外形尺寸】430 × 488 × 535（mm）	电压:220V
【内部尺寸】370 × 385 × 425（mm）	气候类型: N,SN
【功能特点】	温度范围：2-8 每一度恒温调节，（可调范围2-48 ）
1.内置微电脑数控、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4～38度之间任意调控且恒定。	恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温
2.温度控制及制冷、加热的合理匹配，在-10～38 温度下仍能够保持箱内温度均匀。	循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀
3.绿色环保，无氟环保压缩机制冷技术。	加热：PTC陶瓷加热器
4.采用风冷式结构设计，合理的风循环，箱体控温精度。	制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）
5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。	冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能
6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理间隙，充分利用空间。	人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。
7.低功耗、宽电压带，适合电压不地区。	外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。
8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、保温	内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）
双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。	保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内胆采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

医用保存冰箱FYL-YS-310L产品特点

产品已遍布各地并出口欧美和东南亚地区等。公司"以德敬人，以诚立人"广纳贤才由专家领衔，汇集了一批从事仪表研发、设计，热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。在清洁时有几条注意事项：1

1、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

医用保存冰箱FYL-YS-310L售后

1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。

3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。

4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

公司始终以不时用户需求为用户提供更可靠的产品和服务为目标，以满足产品、购买担心、使用安心为目标，以履行合同的快速、优良的售后服务为约定，为广大新老客户满意的产品和优良的效果。