

【星级酒店会所专用】精品全自动感应给皂液器【颜色可视】

产品名称	【星级酒店会所专用】精品全自动感应给皂液器【颜色可视】
公司名称	上海洁博感应设备有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:Voith福伊特 型号:ZY-8611D 皂液容量:0.6 (L)
公司地址	中国 上海市闵行区 集心路168号1号商务楼410室 (近春申路)
联系电话	86 021 34537601/02/03-8010 13052000522

产品详情

品牌	Voith 福伊特	型号	ZY-8611D
皂液容量	0.6 (L)	外形尺寸	110*128*132mm (mm)
颜色	多种颜色可选	产地	上海

【产品参数】

型号：gbl-6611d

电源电压：dc6v

电 源:dc4x1.5v

静态电流：60ua

工作电流：200ma

功率：4w电池类型:4节5号碱性电池感应距离:0-10cm容量:600ml出液量:0.8-1ml色
泽:白色外型尺寸:w110 x d128 x h132mm材 料:abs工程塑料重量：555g

安装方式:壁挂式

【安装图解】

【产品特点】

单片机智能控制 非接触式光电定位，可靠性高 三重防盗 弱电提示 壁挂式设计，安装方便
感应距离自动调节，防止误动作 安全卫生，防止交叉感染 适合各种皂液使用，酒精和消毒液除外

【产品简介】

全自动感应给皂器，采用单片机智能控制，利用红外发射接收原理，当使用者把手伸到给皂器感应范围内时，单片机发出指令，控制液泵进行动作，完成既定给液动作。感应给皂机适合各种液体使用，具有自动、卫生的特性，安装简单，深受医院、宾馆、酒店等用户青睐，真正做到“手伸进，液即来”。全自动感应给皂器采用低能耗设计，4节符合国标的5号碱性干电池使用约50,000次；无须更换电池，寿命长。

【使用说明】

- 1、安装皂液器时，请保持皂液器下的空间在40cm以上。
- 2、选择一个适当的位置安装皂液器，请勿使机器受潮、触水。
- 3、请不要把皂液器装在镜子或反光较强的物体表面，不要把皂液器装在水下
- 4、不要在强光下使用皂液器，强光会损坏红外线感应器。
- 5、不能使用酒精或者其他化学液体
- 6、请使用浓度适当的液体，浓度太高的液体可能导致出液缓慢或者不出液
- 7、本产品有低电压警示功能，当led灯不断闪烁时，表明电池电量已经很低，请更换电池。
- 8、如果皂液器不工作，有可能是以下原因，请排除：

(1)

把您的手靠近探测器，如果机器工作表明可能感应部位有异物，导致感应不灵敏，请及时擦拭干净。

(2) 检查您的电池，如果电池指示灯不亮，请及时更换电池

(3) 检查开关是否打开，将开关调节on档位

(4) 检查皂液器的下表面，如果下表面是可反射光的平滑表面，请移开皂液器或者安装至更高位置，红外线感应可感光，导致勿动作。

9、如果无皂液器滴下：

(1) 如果第一次使用，在输液管里残留有空气，请运作机器数次。

(2) 在冬天天气气温较低时，液体有可能凝结，请倒入一些温水（60 左右）等待数分钟后，运行皂液器数次。

(3) 内胆内无皂液

【注意事项与保养】

1、请不要让灰尘进入机器内胆，可能导致通道口赌赛。

2、请经常使用皂液器，长时间不使用，液体肥皂可能凝结。

3、液体肥皂所剩无几时去，请加入肥皂液

4、电池电量低时请及时更换新电池

5、清洁皂液器

(1) 机器不使用时，请擦拭干净并取出电池放置干燥处

(2) 请勿将皂液器放入水中清洗，损坏电路板

(3) 请使用柔软的湿布和干毛巾擦拭机器表面

(4) 请勿使用强腐蚀性的化学熔剂清洁本产品

【产品保修说明】

本公司确保出厂产品符合相关安全标准和技术要求，并保证产品在正常使用和保养下能尽显全部功能，本公司将为持卡用户提供一年免费保修服务。

1、自购买之日起一年内，可免费保修。

2、有以下原因之一不能享受本公司保修期内的免费保修服务：

使用方法不正确造成的产品损坏

安装错误造成的产品损坏

客户私自改装造成的产品损坏

自然灾害和人为造成的损坏

- 3、 本公司只履行持有有效票证和相对应产品保修卡的产品售后维修服务。
- 4、 如客户购买电器方面的产品，请勿使产品受潮触水。
- 5、 产品一经售出，非质量问题，不接受任何退货

上海洁博感应设备有限公司是华东地区最专业的卫生配套供应商，跟多家世界500强企业有稳定的合作关系，欢迎广大客户对比合作