

朗圣实验室恒温恒湿系统 朗圣

产品名称	朗圣实验室恒温恒湿系统 朗圣
公司名称	长沙朗圣实验室设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:朗圣
公司地址	长沙市雨花区黎托乡侯照村花候南路20号李海华私房
联系电话	86-073185119351,85118351,85113317 13707493433

产品详情

品牌 朗圣

朗圣实验室恒温恒湿系统

朗圣恒温恒湿空调系统用途广泛的精密空调系统模块化精密空调系统模块化设计。制冷量范围宽，从20kw~100kw，适用范围广。

应用范围 中、大型交换机房和移动机房 计算机房和数据中心（idc） 高科技环境及实验室
工业控制室和精密加工设备 标准检测室和校准中心 ups和电池室 生化培养室
医院和检测室特点 模块化结构设计，组合方便，可现场拆装； 全正面维护，无需侧面维修通道； 高技术“v”型蒸发器盘管，使热交换更快，更有效率。“v”型结构有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡； 先进的涡旋式压缩机，高效、节能；
独特的风扇驱动系统，使送风系统运行更加平稳，送风效果更佳；
获得专利的、可现场清理及调整极板的电极式加湿器；
与机器同尺寸的空气过滤器，能更有效的减少空气浑浊度，提高了过滤器使用效率；
大屏幕lcd带图形、全中文菜单显示器，为管理人员提供最佳的数据；
标准rs232通讯接口，开放的通讯协议；优点 紧凑的结构，使占地面积最小；
革新的皮带张力自动调节机构，能大大减少磨损，最大限度的提高送风系统的使用寿命；
多种冷却方式，包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等，有利于适应现场的实际条件；
备选s72.4监控软件，在同一场地可监控多达99台机组； 备选link-up场地监控器，可互相连接多达24台机组，形成不同的动作组群及区域以作顺序转换运作及备用状态。

系列优势 安装方式灵活多样，适合各种场合。模块化设计适应特殊场地搬运，可在现场专业拆装，以便通过狭窄的楼梯、楼道、电梯。 高品质、低能耗的谷轮柔性涡漩式压缩机。防液击，高能效比。 超大表面积的v型蒸发器盘管。提高机组效率确保节能。采用“v型”结构盘管可使制冷系统的循环与制

冷负荷相匹配，并且通过盘管表面的气流更加平稳，最大限度的降低机组噪声。除湿时，关掉部分盘管，只利用2/3的部分盘管，将65%的能量用于除湿。能更有效地去掉湿气，大大减少再热器的启动，节能效果显著。

成熟的具有模糊逻辑控制的适应各类水质的电极式加湿器。为了适应许多水质很差的地区使用，cm+采用了独特的控制技术并使用了“模糊逻辑”控制软件。它可以根据水的电导率，自动调整电极的电流值。同时，它可以根据水的硬度，确定加湿罐的冲洗次数。加湿器为可拆装式，对加湿器进行清洗后可继续使用，一方面，可以延长加湿罐的使用寿命；另一方面，可以使加湿器达到最高的使用效率。

低噪声。压缩机安装在橡胶胶避震底座上，减少噪音和震动。并将其设计在气流之外。气流通道的曲线设计，减少噪音。

具有皮带张力调节功能的风机传动系统。保障皮带不丢转，增加皮带寿命。独特设计，一名工作人员就可以简单地更换皮带。

开放的通讯接口。直接提供rs232接口，无须另配监控卡。可以通过rs232通讯接口对99台设备进行监控，通讯接口亦可选用rs485接口

超大屏幕240x128矩阵lcd中文显示屏，图形化显示多种信息。三级密码，防止非有关人员使用操作。比例，微分与积分精密控制运算。控制参数可以个别设定以适应特殊用途。保持最近48小时内温度，湿度记录，每隔一分钟测量值显示更新一次。主要部件运行计时，如压缩机，加热器，加湿器及风机。记录多达100个过去的报警。展示报警内容，编号，类型，日期，时间及延续的时间。