

# 长沙天创化工供应生产型振动磨

产品名称	长沙天创化工供应生产型振动磨
公司名称	长沙天创化工工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长沙天创 排矿方式:周边排料 型号:ZM-50
公司地址	长沙市天心区五一西路189号锦绣中环大厦16层25号房
联系电话	86 0731 84027560 15802613356

## 产品详情

品牌	长沙天创	排矿方式	周边排料
型号	ZM-50	应用领域	球磨机
电机功率	5.5 (KW)	结构形式	立式
球磨机长度	长磨机	磨矿方式	干式和湿式

轻型振动磨振动磨机是利用传动轴上仿心块所产生的激振力矩使筒体作高频振动(其振动强度为3-10g, g作为重力加速度), 依靠磨破介质的强烈冲击和研磨作用而将物料粉碎。本磨机属于中小型非易燃易爆材料粉磨设备, 主要应用于冶金、矿山建材、耐火材料、磨料、玻璃、陶瓷等行业的细料和超细料粉磨、金属行业粉磨煨白。特别在化工染料、特种陶瓷、粉沫冶金和高级耐火材料等产品生产中作原料的超细加工方面应用广泛。

### 技术参数:

- 1) 磨筒体积: 20-500l, 或按客户要求
- 2) 磨筒材质或内衬: 不锈钢、陶瓷、刚玉、氧化锆、尼龙、橡胶等
- 3) 振动频率: 10-30hz, 或可调
- 4) 振幅: 3-7mm
- 5) 磨筒个数: 1, 2
- 5) 功率: 3-18\*2kw

产品特点: 1. 磨筒内介质充填量比同容量球磨机高, 达80%, 因此处理量大; 2. 结构简单, 通过调整振幅、频率、介质、配比可以生产出不同粒度的产品; 3.

带有夹套磨筒的振动磨可以调节研磨温度；4. 具有带筛、收集装置的振动磨可以进行连续生产；5. 可以根据要求进行特殊定做；6. 操作简单方便、工作可靠、易清洗、对工作条件的适应能力强。7. 无环境污染，可进行干式、湿式球磨；8. 重量轻、体积小、效率高；选型帮助：1. 型号说明：zm-（体积）-（a为调速型，b为普通型）如：zm-1-a 为1l调速型振动磨；2. 根据物料性质选择磨筒材质；3. 根据工艺要求选择是否磨筒带夹套，是否需要调速；4. 根据生产的量选择磨筒体积和是否需要连续生产型；5. 根据一次研磨物料种类选择磨筒个数；使用注意事项：1. 开机前必须检查各连接螺丝是否拧紧，弹簧是否位置正确到位；2. 检查电源是否符合要求；3. 运行时声音是否正常，发现声音异常，必须停机检查，以免扩大故障范围；4. 保证润滑部位的润滑；5. 保持电气部分干燥，以防损坏设备或发生安全事故；付款、发货、收货：一般款到发货，货款也可以通过物流代收，根据合同来定；发货方式和途径主要是物流发到所在城市自提，也可以送货上门，但需要送货费；小件也可以发快递但运费要高一倍以上；货到了物流会根据收货人的联系方式，电话或短信通知提货；收货时要进行验收，看包装是否完好，若包装破损造成产品损坏或丢失可以追求物流责任，请及时电话联系质量保证和服务：本产品除人为或非正常使用损坏除外，实行质量三包，保修期一年，设备故障时请电话及时联系，并说明故障原因。