

结晶甘露醇注射液快速溶解箱

产品名称	结晶甘露醇注射液快速溶解箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	86307.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L ~ 1028L 用途:37 38
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

结晶甘露醇注射液快速溶解箱企业介绍

公司作为优良产品销售商而言，我们不但为广大客户提供详细的售前咨询工作，更注意完善售后服务。凭着之优势，信息之优势，产品之优势及价格之优势在市场开发上取得的良好效应；与各行各业的用户朋友和广大的经销商建立的良好而密切的业务联系。我们将以踏实严禁和讲求效率的工作作风，和与客户的真诚合作，建立良好的业务伙伴关系。以用户的宝贵经验提携我们，以我们的优良产品和热情服务为每一位客户提供方便。公司竭诚为您提供可靠、完善的售前、售后服务。以“德为上品，人为极”的理念，用符合需要的优良产品来服务于客户！。

我是福意联企业的 肖飞 上面的价格是随即填写，如需要准确的报价请打页面上的电话（V X），各位朋友垂询，以下介绍仅部分产品型号，如需更多详细的介绍，您可随时多种方式找我，我会为您准备更全、更详细的的产品资料，衷心感谢您的优良！

福意联多温度区间选择：56 、 60 、 80 、 2-48 、 0-100 、 4-38 、 -25-10 、 -30 、 2-8 等

福意联结晶甘露醇注射液快速溶解箱的优势：

- 1、优良控温 可设定温度（多种温度每一度均可调可控）
- 2、非水蒸汽加热（对医嘱标签没有污损风险）
- 3、制冷加热器不与物品直接接触（风道 温度更均匀）
- 4、多种容积可选不锈钢内胆（卫生、易消毒清洁）
- 5、三重报警（断电报警、故障报警、超温报警）
- 6、嵌入式设计（便于洁净度、整洁、大方、实用、不占用空间）

结晶甘露醇注射液快速溶解箱特点

1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，控温。2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。4.设有限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验运行不发生意外。5.数显触摸按键，通过调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。7.采用压缩机制冷，制冷，。8.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定9.ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。10，宽电压带，适合电压不稳定地区，11.合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度12，箱体采用数控机床成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用医用PP卫生材质，确保箱体内洁净，利于物品的取样及检测。

结晶甘露醇注射液快速溶解箱注意事项

售后服务优良1 定期给每位购买产品的顾客进行电话回访；（做好客情记录并完整交接工作）2 尽量把顾客异议和矛盾处理在时间、客户家中，而不要带到公司会场，减少退货；3 遇到客户抱怨，勇敢面对，积极处理；

4

售后医生给客户承诺的内容要及时反馈业务部门，并及时落实；5 售后医生要多上门回访，处理抱怨，避免退货和投诉；6 已购客户检测表要有具体参数登记，以便于复查时，有对比的，同时让工作人员准确掌握客户情况，保证仪器促销效果；

使用说明：

- 01.电子温控器1控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调
- 02.采用高精度传。感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用
- 03.微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内
- 04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜 06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然
- 07.内置环保电纽扣电池，断电报警 08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全，可在高温高湿的环境下使用
- 09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间
- 10.压缩机：采用1压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长