

襄阳定做实验台 得创净化设备

产品名称	襄阳定做实验台 得创净化设备
公司名称	武汉得创净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区发展大道1168号力腾乐荟对面
联系电话	15927393984 15927393984

产品详情

附件部分?(1.) 实验室插座：材料为防火耐高温PC材料，设计了防尘、防溅、具有自动闭合功能的防覆盖。规格为：外形尺寸60*60mm，10A、13A、16A。?(2.) 化验水嘴：规格有三联、双联、单联、遥控水嘴、丁字型、垂直水嘴等供选择。?

材料为铸铜材料；壁厚为2.5mm，瓷质水阀，表面环氧树脂粉末喷涂。给水管及管接头水嘴连接镙扣为英制1/2”接头。给水管采用紫铜管、日丰铝塑管，接头采用铸铜件材料。?(4.) 化验水槽：采用PP材料，规格为不同的种类供选择。下水件PVC材料，配返水弯。?(5.) 气嘴、气阀：不锈钢材料铸造加工。?分为；单嘴、双嘴、三嘴、四嘴等。?(6.) 地脚：为不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构。具有防滑、减震、高低可调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。?(7.) 门合叶：采用不锈钢板式2.5吋合叶，不锈钢厚度2.0MM。?(8.) 抽屉导轨；托底式自动自闭导轨?(9.) 试管架：试管架多种类，材料为酚醛树脂材料，厚度为：16mm。根据使用要求，可制作单面或双面的试管架。?(10.) 活动箱体配置的活动轮，采用金属轮壳橡胶轮辐，活动轮高度为80mm。

1、全钢结构中央实验台台面：采用16mm厚黑色环氧树脂板;具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强、耐高温等特点。2、全钢结构中央实验台柜体：需要有踢脚板，黑色橡胶或塑料。从地面预留的管子或天花板引出服务柱到中央台用来隐藏水、电、气管路，中间有隔板以分开水、电、气等管路，材料为符合ASTM要求的冷轧钢板，外表面为环氧树脂静电喷涂。拉手采用中外合资上海阳立不锈钢亚光方型拉手，光洁度好。金属镀层附着性能交叉刻画(1.6mm X 1.6mm)，没有掉漆。金属镀层防腐性能盐喷实验200小时没有变化全钢中央实验台。前板和后背板为一片成形式环绕设计。

实验室中央实验台材质，配件说明：?

1.台面：选用12.7mm厚实芯理化板，加沿处理至25.4mm，该理化板是结构性材料，定做实验台，不需粘贴在基材上就可单独使用，相比贴面型耐蚀理化板，它更美观，更耐用。由牛皮纸、色纸、表层纸、化学

膜等组成。因的构造，使其具有的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物时不易受压而弯曲变形。其特点为：?v.?耐酸、耐碱、耐有机溶液。?vi.?耐冲击、抗弯曲。?vii.?、易清理。?

viii.?细孔防潮性能好。?

2.外壳说明：?外壳采用?1.0mm?冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后再喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观。?3.柜门说明：柜门为双开，配置为全钢加玻璃门两者的组合。采用?1.0mm?冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后再喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。表面附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观。?

4.层板说明：层板采用?1.0mm?冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后再喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。层高可以自由调节。?

5.工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷图后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。?

6.铰链：广东东泰DTC铰链，外形美观，开合时无噪音，次数达5万以上，防锈、耐腐蚀强，达到国际五金行业标准。?

7.把手说明：?不锈钢亚光把手（可选配）。?

8.调整脚说明：采用直径 10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，调节为0-30mm。

襄阳定做实验台-得创净化设备由武汉得创净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉得创净化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!