

低温冷却反应浴槽，低温冷却反应浴槽，选择予华仪器！

产品名称	低温冷却反应浴槽，低温冷却反应浴槽，选择予华仪器！
公司名称	巩义市予华仪器有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:予华仪器 型号:DFY-10/20 容积:10 (L)
公司地址	巩义市河洛镇英峪村
联系电话	0371-64285369 18623711588

产品详情

品牌	予华仪器	型号	DFY-10/20
容积	10 (L)	功率	813 (KW)
生产能力	2653 (t)		

dfy系列低温恒温反应浴(槽)

低温恒温反应浴 低温恒温反应浴(槽)是我厂参照日本东京理化器械株式会社的同类产品改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验，可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件，又可以作为低温水槽做运用粘度的测试，又可底部装磁力搅拌，分两段搅拌，使不锈钢槽内温度更均匀，智能控温精确等特点。

dfy-20/60、80、120 dfy-4/5、10 dfy-10/40、120 dfy-10/40、80、120

dfy-5/40、80d fy-5/80 dfy-5l-100l-120

技术参数(technical data):

规格型号	储液容积(l)	空载调节范围()	温度波动度()	制冷量	循环泵流量(1/min)
dfy-5/10	5	-10-98	0.1	1328 - 319	20l/min
dfy-5/20	5	-20-98		1328 - 319	
dfy-5/25	5	-25-98		1894 - 447	
dfy-5/30	5	-30-98		2733 - 627	
dfy-5/40	5	-40-98		2036 - 602	

dfy-5/60	5	-60-98		2036 - 330		
dfy-5/80	5	-80-室温		2036 - 180		
dfy-5/120	5	- 120 - 室温		3888 - 160		
dfy-10/10	10	- 10 - 98		1894 - 884		
dfy-10/20	10	- 20 - 98		2733 - 813		
dfy-10/25	10	-25-98		3256 - 990		
dfy-10/30	10	-30-98		2036 - 1022		
dfy-10/40	10	-40-98		2628 - 748		
dfy-10/60	10	-60-98		3679 - 510		
dfy-10/80	10	-80-室温		3679 - 160		
dfy-10/120	10	- 120 - 室温		4997 - 120		
dfy-20/20	20	-20-98		3255 - 990		
dfy-20/30	20	-30-98		2628 - 1350		
dfy-20/40	20	-40-98		3809 - 989		
dfy-20/60	20	-60-98		4997 - 510		
dfy-20/80	20	-80-室温		7828 - 233		
dfy-20/120	20	- 120 - 室温		7828 - 160		
dfy-30/20	30	-20-98		6249 - 1825		
dfy-30/30	30	-30-98		3809 - 1801		
dfy-30/40	30	-40-98		4829 - 1140		
dfy-30/60	30	-60-98		4997 - 160		
dfy-30/80	30	-80-室温		7828 - 180		
dfy-30/120	30	- 120 - 室温		10364 - 210		
dfy-40/20	40	-20-98		3809 - 989	30l/min	
dfy-40/30	40	-30-98		4997 - 2468		
dfy-40/40	40	-40-98		7828 - 2178		
dfy-40/80	40	-80-室温		1273 - 3258		
dfy-40/120	40	- 120 - 室温		1247 - 3462		
dfy-50/10	50	-10-98	± 0.5	9428 - 4188		
dfy-50/20	50	-20-98		15786 - 3694		
dfy-50/30	50	-30-98		7549 - 3540		
dfy-50/40	50	-40-98		10364 - 2565		
dfy-50/60	50	-60-98		1442 - 2780		
dfy-50/80	50	-80-室温		1210 - 2620		
dfy-50/120	50	- 120 - 室温		1298 - 2562		
dfy-80/20	80	-20-98		15786 - 3604		40l/min
dfy-80/30	80	-30-98		8842 - 1941		
dfy-80/40	80	-40-98		10364 - 1631		
dfy-80/80	80	-80-室温	10364 - 2565			
dfy-80/120	80	- 120 - 室温	10364 - 1735			
dfy-100/20	100	-20-98	11325 - 2100			
dfy-100/30	100	-30-98	15786 - 3694			
dfy-100/40	100	-40-98	10364 - 2565			
dfy-100/80	100	-80-室温	105786 - 3273			
dfy-100/120	100	- 120 - 室温	105786 - 2175			

注：根据用户要求，可定做特殊规格的低温设备