

批发供应北京氧立得电子制氧机

产品名称	批发供应北京氧立得电子制氧机
公司名称	珠海天昊电子科技发展有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	品牌:氧立得 型号:YLD-A3000 额定功率:150 (W)
公司地址	珠海市香洲狮山路417号812房
联系电话	86 0756 2343998 13928038016

产品详情

品牌	氧立得	型号	YLD-A3000
额定功率	150 (W)	电源频率	50/60 (Hz)
氧气浓度	95 (%)	适用面积	0.1 (m ²)
产地	北京	适用送礼场合	广告促销、商务馈赠、节日、生日、颁奖纪念、展销会、周年庆典、开业典礼、员工福利、公关策划、其他

氧立得电子制氧机：引发家庭氧疗新革命

由北京橡果国际最新研发的氧立得电子制氧机，从源头上创新，开创双极制氧新原理，可调节、更方便、更人性化、更安全等诸多人性化设计，引发现代家庭氧疗新革命.....目前市场上的很多制氧设备，从工业设计的源头上，就或多或少的一些缺陷.....

第一类，化学制氧。依靠水中加入过氧化纳之类的制氧剂，在催化剂的作用下产生氧气。此类设备每次都需要定量制氧剂，从而造成吸氧成本过高。

第二类，水分子分解式制氧机。通过分解水分子获得氧，它的制氧效率较低。尤其是采用金属电极作阴极时，耗电量大，而且在室内使用，存在“氢爆”的隐患。

第三类，空气分离式制氧机。采用分子筛“分离”空气中的氮气和二氧化碳，获得氧气的。它拥有单位时间内产氧量较大的特点，但这类产品因空气净化（预处理）要求十分严格，氧纯度难以达到医用氧的要求，同时随着使用时间长，制氧纯度还会下降，噪音很大，价格昂贵，体积笨重，很难适应于家庭氧疗。

氧立得电子制氧机，从工业设计源头创新，实现制氧新革命：我们经过多年的开发、研究、改进，一种采用空气为原料、以水为电解液、以中氧为主要原料的新型电化学制氧原理，被创新性地应用于制氧技术

为了适应现代家庭氧疗的需要，氧立得电子制氧机从工业设计的源头，就进行了诸多革命性的创新。它是一种采用空气为原料、以水为电解液、以中氧为主要原料的新型电子化学制氧机。

该电子制氧机采用空气电极作阴极，空气中的氧气经电极的透气膜传递到催化膜表面，发生电化学反应，与空气相对应的阳极是化学稳定性良好的金属电极，由于催化膜的材料特性能有效的抑制生成OH⁻的反应，使空气电极对氧的合成，因而最大限度地实现了双极制氧的目标。

先进的科学原理、领先的工业设计，致使氧立得电子制氧机，在制氧纯度、制氧速度、供氧时间等诸多方面均实现了革命性的突破。

氧立得电子制氧机的8大特点

1. 制氧纯 以空气为原料，通过电化学原理，使空气中的氧分子自然汇聚，产生99%的新鲜纯氧，不带任何杂质

—：低浓度氧气高速输出 输出(2200 ± 100)ml/min，氧气浓度(33% ± 5)；模式二：中浓度氧气中速输出

输出(700 ± 50)ml/min，氧气浓度(55% ± 5)；模式三：高浓度氧气低速输出

输出(350 ± 50)ml/min，氧气浓度(95% ± 5)；2. 三大模式 自由调节

使用者可以根据不同的需要，选择三种出氧量不同的供氧模式：3. 即开即用，即关即止

插上电源，按下电源开关，无需等待，5秒钟后便有氧气不断冒出；当想要中止吸氧时，关掉开关即可。

体积小，重量轻

体积只有12 × 29 × 32cm，相当于一本《辞海》的大小，重量仅7.5kg，即使60岁以上的老年人，也可以轻易提

噪音低 氧立得电子制氧机在工作时，只有一点轻微的声音，对使用者没有影响；6.

吸氧时间，自由设定使用者可以根据自身需要，随意调节吸氧时间；7.

制氧过程更安全安全自然吸附氧分子，自然产出新鲜纯氧，制氧过程更安全。8. 一次健康投资，享受一生氧疗

电子制氧机，只需加水、插电，打开电源，新鲜氧气便会源源不断地冒出。不仅使用起来非常方便。一次投资

终生。

方便快捷的补水装置

打开吸氧口处的补水盖，从补水口加水，然后盖上补水盖即可。为了保证电子制氧机的制氧效果，应该使用纯

蒸馏水。实际水位应在最低水位线和最高水位线之间。

注意事项

符合人机工程学的头戴式送氧器使用方法： 将头戴式送氧器戴好，将出氧嘴固定在离鼻

开启电源，选择运转时间和输出模式，运转时间可选择从5分钟至60分钟（默认30分钟）的三种（氧气浓度分别为33%、55%、99%）。 用完后，将头戴式送氧器