

# 理疗电极线(配海绵网罩)/大#/小#

产品名称	理疗电极线(配海绵网罩)/大#/小#
公司名称	潮州市羽田电器实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YT
公司地址	中国 广东 潮州市 桥东东兴南路66号
联系电话	86-7682522388 13509895386

## 产品详情

品牌	YT	型号	XTDJQT0003/0006/XTUSB DJ0003
----	----	----	---------------------------------

产品介绍：理疗电极线（带吸水式海绵）

- 1、插头规格：大din4p/5p/6p/8p，九孔塑料插头，usb插头等...具体可按客户要求生产
- 2、长度可按客户要求，1.5m-2m或以上
- 3、线体规格：线材有【7mm（12股铜箔丝），5.6mm，4.8mm扁形二排线（8股铜箔丝 $>0.3\text{mm}^2$ ）】；具体输出端形状及接线方式可按客户要求制作；
- 4、配套吸水海绵+网罩，进口海绵，吸水能力好。

==\*\*==\*

本公司铜箔丝电极线技术要求

试验项目	技术要求
外观质量	表面应清洁，金属件不得有锈蚀、裂纹或其它机械损伤。
互换性	同一型号产品应能互换
常态	20m
绝缘电阻	

常态	承受50hz，1500v交流电作用1min，应无击穿或闪络。	
抗电强度		
分离力	插针与插孔之间的轴向分离力：2~20n	
引线抗拉力	插头与导线间：承受50n轴向拉力作用1min，应无断裂，且不影响导电及绝缘性能。 输出端导线间：承受50n轴向拉力作用1min，应无断裂，且不影响导电及绝缘性能。	
弯曲试验	插头与导线间	垂直左右摇摆各45° > 5万次，应不影响导电导通性能。
	输出端与导线间	垂直左右摇摆各45° > 2万次，应不影响导电导通性能。
低温试验	试验温度为-20℃，试验时间2h	外观质量应符合要求
	，试验后在室温条件下（20±2℃）试验	绝缘电阻 10m
高温试验	试验温度为+70℃，试验时间2h	外观质量应符合要求
	，试验后在室温条件下（20±2℃）试验	绝缘电阻 50m
恒定湿热	试验温度为+40℃±2℃，相对湿度为93±3%，试验时间48h	外观质量应符合要求
	，试验后在室温条件下（20±2℃）试验	绝缘电阻 20m
		承受1000v交流电压作用1min，应无击穿或闪络现象。