

## 特价销售DC7091胶粘剂

产品名称	特价销售DC7091胶粘剂
公司名称	东莞市品聚电子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DC7091 品牌:道康宁 粘合材料类型:电子元件、塑料类、橡胶类、金属类
公司地址	东莞市长安镇厦边大道10巷3号
联系电话	86-76982381787 13925776508

## 产品详情

型号	DC7091	品牌	道康宁
粘合材料类型	电子元件、塑料类、橡胶类、金属类	有效物质	100(%)
剪切强度	50(MPa)	规格尺寸	2(mm)
保质期	12(个月)		

dc-7091工业电子硅酮胶说明一.组成本品是一种单组份,多用途的工业电子粘合胶/密封胶,与空气中的水分固化成为耐用,有弹性的硅橡胶.对多数基材具有优异的粘结性和稳定。二.特性及用途1.本品具有优良的耐候性,耐高低温,在-50~200 的条件下长期工作,性能稳定.2.粘结力强,对大多数玻璃金属塑料橡胶油漆表面等具有优良的粘结性能,确保防水防潮,防震和耐老化.3.本品在敞开条件下,不与多数金属反应或腐蚀金属,4.本品专为需要高强度并且的弹性的粘结应用而设计,例如被粘结的材料的热膨胀系数不一的场合,象玻璃与金属以及金属与塑料的粘结等。5.对一般材料都能实现无底涂粘接,包括搪瓷钢,铝,陶瓷,玻璃和某些工程塑料。6.作为就地成型垫片(fipg)使用。三.主要技术参数外观不流动的膏体(黑/白)比重1.05表干时间20~30分钟固化后硬度:35(邵氏)断裂强度2.5mpa拉断伸长率 550%剥离强度14kn/m绝缘强度17 kv/mm适用温度-60~200 四.施工参考1.使用前需对所有表面进行脱脂和除污处理。合适的溶剂包括异丙醇,丙酮,丁酮。2.一些难粘材料建议配合使用sw-7091c底涂剂.3.粘胶在15分钟内会结皮,任何操作都必须在结皮前完成,粘胶大约在30分钟表干。4.粘胶在50%湿度下,24小时固化2mm深度,如果更深,则要更长的时间,建议客户等待足够长的时间以使粘合的牢固性和整体性不被影响。5.包装300ml/胶筒装。保质期:4个月.同类参考产品:最新研制:1. sw-9050线路版防水防潮喷胶(透明,流动)2. sw-t++超级耐温硅胶(透明/红色,半流动)(300ml塑胶管装)3. sw-6603微电机永磁体粘接专用胶(国内首创);4. sw-806手机按键胶(可通过环测)5. sw-888粘接硅胶王(白色,黑色,不流动)(300ml塑胶管装)6. sw-3348硅胶片粘合剂(半透明,半流动)(50ml牙膏管装/300ml塑胶管装)替代进口:1. sw-45w工业电子硅酮胶(瓷白,不流动)(300ml塑胶管装)2. sw-45t工业电子硅酮胶(透明,不流动)(300ml塑胶管装)3. sw-3140强力电子披覆胶(半透明,流动)(300ml塑胶管装)4. sw-752微波炉专用胶(黑色,不流动)(/300ml塑胶管装)5. sw-441高级电子披覆胶(透明/红色,半流动)

(300ml 塑胶管装)6 . sw-347t/b工业电子硅酮胶(透明/黑色,半流动)  
(300ml 塑胶管装)7 . sw-3490阻燃电子硅胶(灰色,不流动)  
(300ml 塑胶管装)8 . sw-732工业电子硅胶(透明,不流动)  
(300ml 塑胶管装)9 . sw-5001工业电子硅酮胶(白色,不流动)  
(300ml 塑胶管装)热销产品 : 1 . sw-309高纯电子灌封胶(透明,半流动)  
(50ml 牙膏管装/300ml 塑胶管装)2 . sw-399工业电子硅酮胶(瓷白,流动)  
(50ml 牙膏管装/300ml 塑胶管装)3 . sw-2308工业电子硅酮胶(瓷白,不流动)  
(50ml 牙膏管装/300ml 塑胶管装)4 . sw-705k强力电子灌封胶(黑色,半流动) (50ml 牙膏管装/300ml 塑胶管装))  
5 . sw-8050双组分有机硅灌封胶(透明,流动)6 . sw-737导热硅胶(白色/灰色,半流动)  
(50ml 牙膏管装/300ml 塑胶管装)7 . sw-736导热硅胶(白色,不流动)  
(300ml 塑胶管装)8 . sw-704通用电子灌封胶(瓷白,半流动) (50ml 牙膏管装)9 .