

# 手持溶解氧分析仪 武汉溶解氧分析仪 东方嘉仪

产品名称	手持溶解氧分析仪 武汉溶解氧分析仪 东方嘉仪
公司名称	青岛东方嘉仪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市李沧区万年泉路237号中海国际大厦2507
联系电话	13791934995

## 产品详情

JENCO9030荧光法溶氧测试仪产品特点：

50组测量数据记忆功能

电池电量不足警示功能

自动关机功能

IP65防水机身设计

测量值存储功能有，武汉溶解氧分析仪，50组。

自动温度补偿有

电源9 V电池

工作环境0~50 ，溶解氧分析仪原理，相对湿度< 90%.

重量/ 尺寸260g (不含电池) / 70mm x 186mm x 37mm

天然水体中DO的数量，除与水体中的生物数量和有机物的数量有关外，手持溶解氧分析仪，还与水温和水层有关。

使DO增加的复氧作用，主要有空气中氧的溶解，溶解氧分析仪的校验，水生植物的光合作用等。这两种作用的相互消长，使水中溶解氧含量呈现出时空变化。若以CH<sub>2</sub>O代表有机物，则有机物氧化分解反应式为：CH<sub>2</sub>O+O<sub>2</sub> CO<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O

美国任氏便携式荧光法溶氧测试仪9030M的操作步骤：

## E. 存储、回叫和清除数据

### a. 存储数据。

1. 在“溶解氧--%”和“溶解氧—mg/L”模式，按“ENTER”键一次，机器将存储当前数据值。此时“Save”显示将显示一次，并且有一位置号也同时显示，表示当前界面值已被存储并做了此位置号的记录。
2. 如果界面上显示“Full”，则代表机器的50组数据已存储满了，不能再存储其他数据。使用者只能删除或删除部分数据才能存储

新的数据。

JENCO9030荧光法溶氧测试仪产品规格：

分辨率溶解氧0.01mg/L

空气饱和度0.1%

温度0.1

IP65防水机身设计

进口荧光溶解氧电极

ROHS、CE认证

北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-佛山-惠州-厦门-汕头-台湾-香港-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州

如果水中有机物含量较多，其耗氧速度超过氧的补给速度。溶解氧跟空气里氧的分压、大气压、水温和水质有密切的关系。在20、100kPa下，纯净水里大约溶解氧9mg/L。氧浓度表示法在发酵工业中不常用，但在污水处理、生活饮用水等过程中都用氧浓度来表示。

手持溶解氧分析仪-武汉溶解氧分析仪-东方嘉仪由青岛东方嘉仪电子科技有限公司提供。手持溶解氧分析仪-武汉溶解氧分析仪-东方嘉仪是青岛东方嘉仪电子科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：东方嘉仪。