

IH型卧式不锈钢化工离心泵-上海水泵厂

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | IH型卧式不锈钢化工离心泵-上海水泵厂 |
| 公司名称 | 上海博生水泵制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:上海博生 型号:IH型 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 中国 上海市虹口区 四川北路888号海泰国际大厦8层 |
| 联系电话 | 86 021 63538833/63066999 13817038170 |

产品详情

| | | | |
|----|--------|------|------------------|
| 品牌 | 上海博生 | 型号 | IH型 |
| 材质 | 不锈钢 | 驱动方式 | 电动 |
| 性能 | 耐腐蚀 | 流量 | 6.3-400 (m3/h) |
| 扬程 | /(m) | | |

| |
|---------------|
| ih型卧式不锈钢化工离心泵 |
| 说明书下载 |

产品概述:
博生牌ih型泵是卧式单级单吸清水离心泵，供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。ih型泵系根据国际标准iso2858所规定的性能和尺寸设计，其技术标准均向国际标准靠拢，达到国际先进水平。它是我国推广的节能泵类产品之一。该泵结构简单，性能可靠，体积小、重量轻，抗腐蚀性能好，电耗低，使用维修方便。ih型泵通用性广，全系列工140种规格，但只用四种轴；同一规格的轴，轴承、轴封、叶轮紧固件等均能互换；全系列泵的悬价也只有四种。

1、ih化工泵为单级单吸悬臂式离心泵。其标记，额定性能点和尺寸等效采用国际标准iso2858-1975 (e)、是机械工业部确定取代f型耐腐蚀离心泵的节能，更新换代产品。能满足化工流程中输送有些粘度类似于水的液体。2、泵输送介质温度一般为-20-105 ° c，必要时采用适当冷却措施，输送的介质温度可更高。3、泵的最高工作压力按16bar设计。4、本系列泵的性能范围（设计点）；流量为1.6-400m3/h时，扬程为5-125m.5、根据所输送介质对泵腐蚀的情况，用户可选用相适应的触液部分的材质。泵与介质接触的主要零件材质如下表所示：6、除下表所列材质外，允许用户选用其他所需的适合本系列泵生产的材质，材料及其代号原则上应符合gb2100-80标准的规定。对国家没有规定代号的材质可采用国际通用的材料代号或国内公认的材料代号（如行业和本企业的规定）。7、ih型化工泵适应区域广泛、如化工、冶金、电力、造纸、食品、医药、制药、合成纤维等行业部门用语输送腐蚀性的或不允许污染的介质。材质zg1crni9zg1cr18ni9zg0cr18ni12zg1cr18ni12zg1cr18mn13代号303305306307402

型号意义:

使用范围:

1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。2、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下)。

结构说明:

| | | | |
|---|-----|----|------|
| 1 | 泵体 | 6 | 叶轮螺母 |
| 2 | 泵盖 | 7 | 垫圈 |
| 3 | 叶轮 | 8 | 轴套 |
| 4 | 轴 | 9 | 填料环 |
| 5 | 密封圈 | 10 | 填料 |
| | | 11 | 悬架 |

性能参数:

| 型号 | 流量m ³ /h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 口径 mm | |
|------------|---------------------|------|---------|--------|-------|----|
| | | | | | 吸入 | 排出 |
| 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
| | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 |
| 50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
| | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 |
| 50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
| | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 |
| 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
| | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 |
| 65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
| | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 |
| 65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
| | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 |
| 65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
| | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 |
| 65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
| | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 |
| 65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
| | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 |
| 80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
| | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 |
| 80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
| | 25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
| | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 |
| 80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
| | 25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 |
| 80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
| | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 |
| 100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
| | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|
| 100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
| | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 |
| 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
| | 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 |
| 100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
| | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 |
| 100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
| | 50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 |
| 125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 |
| 125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| | 100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 |
| 125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| | 100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 |
| 125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
| 150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
| 150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
| 150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
| 200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
| 200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
| 200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |

友情提醒：一、 ih型卧式不锈钢化工离心泵.产品名称 ih型卧式不锈钢化工离心泵.型号 ih型卧式不锈钢化工离心泵.规格口径 ih型卧式不锈钢化工离心泵.工作扬程 ih型卧式不锈钢化工离心泵.水泵材质 ih型卧式不锈钢化工离心泵.连接方式 ih型卧式不锈钢化工离心泵.工作流量 ih型卧式不锈钢化工离心泵.工作温度 ih型卧式不锈钢化工离心泵.是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场所非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，当使用的场合重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，并为您提供说明书下载，水泵样本下载由我们的水泵专家为您审核把关。感谢您访问我公司的网站【】，如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

上一产品：ihf型氟塑料衬里离心泵

下一产品：fsb型氟塑料合金离心泵