

红河搅拌器 恒温磁力搅拌器 友胜化工

产品名称	红河搅拌器 恒温磁力搅拌器 友胜化工
公司名称	淄博友胜化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村
联系电话	0533-1234567 15169210121

产品详情

沥青混凝土搅拌设备LQC160间歇功率是多少

在工厂拌制混合料所用的固定式拌和设备有间歇式和连续式两种。前者系在每盘拌和时计量混合料各种材料的重量，而后者则在计量各种材料之后连续不断地送进拌和器中拌和。该拌和站采用的是3000间歇式拌和机。

在拌制沥青混合料之前，恒温磁力搅拌器，应根据确定的配合比进行试拌。试拌时对所用的各种矿料及沥青应严格计量。通过试拌和抽样检验确定每盘热拌的配合比及其总重量（间歇式拌和机）、或各种矿料进料口开启的大小及沥青和矿料进料的速度（连续式拌和机）、适宜的沥青用量、拌和时间、矿料和沥青加热温度、以及沥青混合料出厂的温度。对试拌的沥青混合料进行试验之后，即可选定施工的配合比。

涡轮式搅拌器。

涡轮式搅拌器。涡轮式搅拌器的桨叶又分为平直叶和弯曲叶两种。一般搅拌叶、和圆盘，圆盘焊在轴套上。搅拌器用轴套以平键和销钉与轴固定或用胀紧联接套。涡轮搅拌器的主要优点搅拌效率较高，能量消耗小。涡轮搅拌器速度较大，切线速度约3~8m/s，转速范围300~600r/min。因此比较适合于乳浊液、悬浮液等。5、特殊型式搅拌器可分为螺带式 and 行星传动的两种形式，螺带式搅拌器一般扁钢按螺旋绕成，直径较大，常做成几条紧贴釜内壁，红河搅拌器，与釜壁的间隙很小，能够不断的不断地将附着于釜壁的沉积物刮下来。行星传动的搅拌器适合黏稠物料的搅拌，具有搅拌很高的强度，能够大量带动带动搅拌的物料体积，但是结构复杂。应用比较少。

恒温磁力搅拌器属无噪声，无振动，电子恒温，搅拌，广泛用于各大中院校，环保，科研，卫生防疫站，石油，化工，等单位，恒温磁力搅拌器对分析、搅拌液体的高温加热搅拌，其具有升温速度快、温度数值高，加热均匀等特点，电动搅拌器，是一般常规恒温磁力搅拌器远所不及的，也是现代化实验室化验人员的理想必备的仪器。

- 1、将装有溶液的搅拌子的试瓶（或其它器皿）放在工作面顶板上。
- 2、接通外电源，合上电源开关。
- 3、将感温器插入溶液中，设定温度：按SET键可设定或查看温度设。按一下SET键数码管字符开始闪动，表示仪表进入设定状态，按 键设定值增加，按 键设定值减小，机械搅拌器，长按 键或 键数据会快速变动，调至所需温度时，再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。

参数出厂时厂家都已经调试好，所以不需用调整，若不能满足要求时再作调整方法说明书里以经说明这里就不在提醒。为简化操作，仪表的积分和微分时间设计为隐藏参数，其值为自动默认值。

- 4、误差的修正：在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单，个出现并闪动的参数为E00即提前量，再按一次SET键出现并闪动的参数即误差修正参数，配合 或 键可修改此参数。误差的修正的范围为-9.9 到+9.9 ，修正完成后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0，使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。

- 5、调节调速旋钮，升至所需转速。

- 6、工作完毕，将调速旋钮置于位置，温控开关处于值状态，关电源开关，切断电源。

- 7、将工作面擦拭干净。

红河搅拌器-恒温磁力搅拌器-友胜化工(诚信商家)由淄博友胜化工设备有限公司提供。淄博友胜化工设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！