

落锤试验机 晟威试验机

产品名称	落锤试验机 晟威试验机
公司名称	威海晟威试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区和兴路186-1号
联系电话	15662311166 15662311166

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海晟威试验机有限公司

HZ-100000恒阻大变形锚索落锤冲击试验机的部分系统

探头监控

由于试验机夹持试样较高，为安全、为监督在试验机的顶部安装试样夹持探头监控系统，对于试样的夹持过程进行全程监督。夹持好不好通过计算机屏幕便可一目了然。

缓冲系统

本仪采用液压缓冲方式，采用8个缓冲器，同一平面分布于锤体下方，用于吸收锤体冲击试样后的剩余能量。缓冲器直接安装于设备地基的预埋钢板上，铁素体钢落锤试验机，冲击力直接作用于基础上，减少对主机

晟威HZ-15000恒阻大变形落锤冲击试验仪的技术参数

技术参数

1主机部分：

(1) 试样种类：锚杆和锚索

(2) 试样尺寸：2.5m × 32

(3) 取样空间：500mm

(4) 冲击能量上限值：15000J

(5) 锤体总质量：1000kg；基本锤体质量：840kg；

配重砣数量4件，每件40kg

(6) 缓冲器工作方式：液压缓冲（4件）

(7) 有效使用高度范围：0~1.5m

(8) 提升高度线性度：0.5%（采用拉线编码器）

(9) 提升速度：0~3m/min无级可调

(10) 夹持方式：液压“V”型块夹持

(11) 主机高度：约4.5m

砧座部分：

砧座位于主机下部，冲击试样过程中试样承受的冲击力全部作用在砧座上，落锤试验机，因此，落锤试验机，该砧座的设计本照了大惯性、高强度的原则。其结构由砧座主体、U型垫板、支滚座、支滚等主要部分组成。整个砧座部分重量约为1100kg，以保证砧座部分有足够的惯性，加上大型高强度螺栓与主机垫板间牢固连接，NDT落锤试验机，使砧座在工作时稳如磐石。

支滚的拆卸：支滚镶嵌在支滚座里，拆卸支滚时需要先将支滚座从U型垫板中拔出。具体操作过程如下：松开连接支滚座的四个内六角螺栓，用手或其它工具插入支滚座侧面的起拔孔中，向上方拔出支滚座。如果支滚座被杂物卡住，可以用带螺纹的起拔工具拧入支滚座顶部的M16孔中，向上方将支滚座拔起。

落锤试验机-晟威试验机(诚信商家)由威海晟威试验机有限公司提供。威海晟威试验机有限公司是山东威海,试验机的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在晟威试验机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创晟威试验机更加美好的未来。同时本公司还是从事电子万能试验机,电子式万能试验机,电子式拉力试验机的厂家,欢迎来电咨询。