

纳米砂磨机 纳米砂磨机转子 琅菱机械

产品名称	纳米砂磨机 纳米砂磨机转子 琅菱机械
公司名称	东莞市琅菱机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	83261721
联系电话	13925721186

产品详情

棒销式砂磨机的优势

- 1.研磨能量集中，纳米砂磨机转子，所有物料都是在研磨区进行研磨，所得物料粒径分布窄；
- 2.冷却换热效果好。桶体、转子、出料器三位冷却，冷却面积大（是盘式设备的1.3-1.5倍），有效控制物料的升温问题；
- 3.出料面积大，是盘式设备的2-4倍，物料通过性好，广东纳米砂磨机价格，不易堵塞机器，在生产有膨胀性物料时优点较突出。

实验室砂磨机冷却系统组件

- 1.冷却系统组件分研磨腔体冷却和机械密封冷却
- 2.研磨腔体冷却：为保证物料在腔体中受磨介的撞击摩擦产生的热量能及时被带走，所以必须加有冷却系统。
- 3.机械密封冷却：机械密封在高转速下密封面不会因过热而烧毁，造成密封失效而泄漏，故必须保证机封液有充分的冷却。

1. 物料通过管路系统输送到研磨筒内，物料的输出是由机器内部的自吸式泵浦来完成的，流量的大小是通过变频器来调节主机的转速来控制的，纳米砂磨机，从而确定物料在研磨筒中的停留时间，终生产出合格的产品。

2. 进料速度可以由气源处理器的调压手柄通过调压（一般在 0.1 ~ 0.4MPa）完成。调节进料速度，是一个集出料效率，物料粒径大小，物料温度，物料压力的一个优化过程。

3.本设备送料管道均已制造配备好，纳米砂磨机求购信息，开机即可使用。

实验室设备组成

设备由机架、传动系统组件、研磨组件、密封系统及组件、冷却系统组件、送料系统组件、气动系统组件、电器控制系统组件、智能化程序等组

研磨组件由腔体内胆、转子、棒销、分离器等组成桶体采用双层夹套结构，外层胆体是冰水循环。外桶体采用不锈钢 304 材质。内桶体为可更换的碳化硅材料，筒体端盖外层不锈钢 304，。采用氧化锆材质的分散器和轴套，转子棒销采用氧化锆陶瓷材质，耐磨性好、并确能保无金属污染，可达到食品级，所选用的陶瓷类配件均为行业内高等级，可靠性高，耐磨使用寿命长

纳米砂磨机-纳米砂磨机转子-琅菱机械(诚信商家)由东莞市琅菱机械有限公司提供。“研磨机,砂磨机,纳米研磨机,纳米砂磨机”选择东莞市琅菱机械有限公司，公司位于：83261721，多年来，琅菱机械坚持为客户提供好的服务，联系人：柴小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。琅菱机械期待成为您的长期合作伙伴！