

# 全国供应ATI气溶胶光度计-武汉聚舟

产品名称	全国供应ATI气溶胶光度计-武汉聚舟
公司名称	武汉聚舟科技有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	品牌：:ATI 检测方式：:便携式 产地::美国
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号（17）（注册地址）
联系电话	18162433927

## 产品详情

这款ATI气溶胶光度计是一款用于检测各种高效过滤器过滤率的检测设备，是一款比较先进的光散射线性光度计，是一台小巧轻便的检测设备，经常被用于各种洁净室过滤质量以及各生物安全柜等各种高效过滤的检测设备。

这款气溶胶光度计搭配上气溶胶发生器后，通过采样头进行采样检测，缓慢对各种高效过滤器的面和边框进行重复检测，然后即可检测出这类过滤器的四周过滤率。

这款ATI气溶胶光度计<http://www.juzhoutech.com/aerosol/44.html>的技术参数：

尺寸:	25.7 cm x 33cm x 15.2 cm
重量:	7.5 kg（主机）+ 1.1 kg（扫描探头和配件）= 8.6 kg；
外壳:	仪器的外壳是坚固的，压铸的铝制外壳。当内部零件维修和再校准时，很容易组装。
电源:	100-250V交流，50/60HZ。自动的调整到世界上所有的现用的标准电压。当订购时,请指定电源供应电缆；
数据范围:	从0.0001% 到100.0%，自动LCD显示；
自动归零:	自动建立零位，在“clear”模式下，当样品气流通过内部的超纯过滤器时，通过按0%键来建立零位。也可以自动的设立过滤器下游读数为零并且按0%键建立零位；
报警:	当设定的点被超过时，开始声音报警。可见的报警显示在面板和扫描头的上闪烁；
流量控制:	用PWM(脉冲幅度控制模块)确认在任何应用中取样流速为28.3+/-10%.
可设定气溶胶原液	PAO - 4, DOP, Ondina, PEG, Krydol, Corn Oil, Mineral Oil, Paraffin
动态范围:	高达600ug/L;
灵敏度:	在大于或等于0.01%到100范围内读数的1%；
重复性:	在大于或等于0.01%到100范围内读数的0.5%；

光源：	长寿命的，稳定的，固体的光散射型腔体光源。光度计操作在低的能量，低热量和低偏离光。寿命从50,000到100,000小时；
输出：	USB连接或外接打印机（选配）；
报告：	Continuous（连续模式），Summary（小结模式），and Monitoring modes（监控模式）；
打印机（选购）：	热敏打印机；
符合标准：	NSF 49, IEST, ISO-14644
电类安全：	CE, FCC, EN61010-1:2010, EN61326-1:2006
随机附件：	上游取样管；操作说明书；校准证书；电源线
可选配件：	运输箱:可提供聚合泡棉垫的，可锁定的坚固运输箱，可放置TDA-2i主机、36厘米（高）5扫描探头、管嘴和操作使用说明书。重量为7公斤，尺寸为1厘米（深）.
扫描探头：	坚固、舒适手柄设计，配备12英尺连接装配，高光亮条线图和数字显示，并在超标警报时闪光。软探头方向可调，包括可互换三个管嘴。
2i打印机：	可连接2i气溶胶光度计实时打印输出报告；

在武汉聚舟科技供应的产品中，这类检测工具不仅有进口的ATI气溶胶光度计，还有各种国产气溶胶光度计也有着相同的检测功能，欢迎登录武汉聚舟科技查看相关产品信息，如有任何问题，敬请随时联系我们。