

恒温恒湿循环试验箱 科唯美特 恒温恒湿试验箱

产品名称	恒温恒湿循环试验箱 科唯美特 恒温恒湿试验箱
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

产品详情

恒温恒湿箱的制冷压缩机是全封闭的，是使制冷剂保持循环的动力。倘若试验箱制冷压缩机吸排气管或有细小气孔泄漏，就会造成系统的吸气或排气量减少，制冷压缩机运转时间延长，蒸发器结霜不全或不结霜，达不到制冷目的。所以在使用中要注意制冷系统的管道的完好。

当恒温恒湿箱压缩机吸排气管因焊接或碰撞等原因产生微小的泄漏时，用肥皂水检查又不易发现，立式恒温恒湿试验箱，可以采用浸水方法进行检查。

产品特点：外观可根据室内设计搭配不同颜色或选择全不锈钢设计，室内空间采用SUS304#不锈钢制作。长方形复层玻璃观窗口，可在试验中进行试验品观察使用，多层恒温恒湿试验箱，窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴。室内安装防爆灯，恒温恒湿循环试验箱，试验中可清楚观察产品试验状况，试验室底部安装防滑铝板使用安全。箱门又层隔热密封条，可有效隔绝内部温度泄漏。具有纯水过滤机组直接对自来水过滤使用，不需手动加水，恒温恒湿试验箱，使用方便。制冷除湿系统采用进口品牌压缩机，具节能，低噪音，低能耗，性能稳定等优点，采用环保冷媒(R23、R404a)。控制器采用进口LCD显示屏幕，可同时显示测定值及设定值，时间等。控制器具有多段程序编辑及温度，湿度可做快速(QUICK)或斜率(SLOPE)控制。TEMI2700表7.5寸真彩液晶显示屏含RS-232/RS-485通讯接口、2GB标准SD记忆卡，可连接以太网使用，TEMI880表5.7寸彩色显示屏，含RS-232/RS-485 通讯接口，(可根据要求选配)。机台底部采用槽钢焊接成网状结构增承重，使用，整体式试验室底部安装移动脚轮定位脚杯，组装式试验底部槽钢直接安装在实验室地面上。

应用

温度循环试验

步入式试验室的温变速率可以达到所需环境和应力筛选试验的要求。

储藏和运输试验

步入式试验室可以模拟你的产品在储藏和运输时的环境，从而检测产品的性能。

电子器件的检测试验

步入式试验室可以通过模拟恶劣的环境来检测电子产品的可靠性。例如在低湿的条件下，来检测静电对产品的影响，在高温的条件下检测产品是否有短路现象。

汽车试验

在步入式试验室中可以模拟不同的环境，对汽车整车和零部件进行测试，从而对汽车的性能和使用寿命做出正确的评估。

恒温恒湿循环试验箱-科唯美特(在线咨询)-恒温恒湿试验箱由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司是江苏苏州,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科唯美特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科唯美特更加美好的未来。