

天水缓释消毒器 缓释消毒器用途 思源环保

产品名称	天水缓释消毒器 缓释消毒器用途 思源环保
公司名称	潍坊思源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区唐宁国际711
联系电话	17861211858 17861211858

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊思源环保设备有限公司

为了节省用水，工业及生活用水中大量水质较好的出水可以经过处理后继续用于生产和生活。

目前循环水处理主要采用膜分离技术，包括纳滤技术、超滤技术和反渗透技术，通过膜材料可有效去除循环水中悬浮物、菌藻、硬度离子等。此外循环水还可采用投加药剂的方法。除了加酸加阻垢剂，常见的还有补充水石灰处理、离子交换软化处理等。我公司针对锅炉及空调冷却水的水质特点和水量特点设计了整体化方案，采用的自主研发的设备包括：全自动软水器、综合水处理器、物化水处理器、电子水处理器、旁流水处理器、全自动加药装置、真空脱气机等。

应急缓释消毒器适用于在饮用水体严重污染的情况下应急使用，投放于日供水200人以下的应急供水系统中。为确保饮用水安全，出水余氯合格率达到95%，缓释消毒器销售，提高供水质量起到一定的作用，是日常应急所需的水处理消毒器械。也适用于使用小型自备水的学校、幼儿园、单位、团体……同时适用于城市二次污染的高位水池、水箱使用。应急缓释消毒器使用说明：

- 1、在储药罐内装入漂精片250克，将浮筒和储药罐螺旋连接。
- 2、用塑料绳拴住浮筒，绳子另一端固定在水池盖上，长度保持低水位时消毒器不离开水面。

- 3、旋动调节环，使释氯孔打开。将浮筒缓释消毒器放入水中。
- 4、根据日供水量确定浮筒缓释消毒器投放量。
- 5、水池加盖密封，减少氯挥发。
- 6、浮筒投放水池（井）后，余氯检测每天一次，根据余氯浓度调节释氯孔大小，稳定后余氯检测每周一次。
- 7、消毒器内漂精片不足1/4或使用60天需要更换。换药时应清除残药，清洗储药罐，疏通释氯孔后才能加入新药。

采用化学反应，自动缓释yan时压力加氯工艺，以含氯量百分之75以上的固体药剂为主要原料，水与药剂合理混合后产生的杀菌液，投加到水池，水井，管道和污水池与接触达到灭菌的作用。

优点；

- 1，投入成本低，缓释消毒器用途，使用成本低。
- 2，安装操作简单，缓释消毒器作用，实用可靠。
- 3，适用面积广，适合农村日处理水量200吨以下的小型水厂。
- 4，杀菌消毒效果好，采用75%以上的有效Cl固体药剂。
- 5，天水缓释消毒器，管理方便，自动加入药剂，可自动运行3个月

天水缓释消毒器-缓释消毒器用途-思源环保(推荐商家)由潍坊思源环保设备有限公司提供。潍坊思源环保设备有限公司在生活饮用水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，思源环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。