

# AND称重传感器维修称重模块AD4212

产品名称	AND称重传感器维修称重模块AD4212
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	AND:AD-4212A-600 A&D:AD4212A-1000 艾安得:AD-4212B-201
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

## 产品详情

日本AND电子秤传感器维修

AD4212C-301,AD4212C-3100,AD-4212C-300,AD-4212C-600 , AD-4212C-3000,AD-4212C-6000

AND称重模块维修

AD-4212B-101,AD-4212B-102,AD-4212B-201,AD-4212B-301 , AD4212A-100-200-600 , AD4212A-1000

基本的要素是什么

给你一个称重模块？

填充、涂覆或分配所需的控制水平

高科技产业越来越严格。A&D的重量

AD-4212A/B系列模块可提供所需的精度和速度

构建用于此类应用的自动称重系统，同时实现

通过各种方式实现成本效益，包括成本的可承受性

模块本身。精确性、速度和成本效益——这三个方面

元素对于大多数用户来说是必不可少的，但是，很难实现所有这些

他们同时在一起。

AND电子秤传感器维修，AD-4212A，AD-4212B，快速参考表，显示单元，称重装置，2米（可拆卸），显示单元，称重装置，2米（可拆卸），80毫米，高分辨率、高速称重，AD-4212A/B系列实现了生产用实验室分析天平的精度，进程，同时显著提高其吞吐量。可调响应特性，根据使用地点的通风量和/或振动量，您可以进行交易，通过选择三个预设值中的一个，称重速度可提高显示稳定性，反之亦然，响应特性（快、中或慢）。此外，对于AD-4212A，更详细，可以使用其扩展功能进行设置。\*当设置为“快速”时，我会选择“典型”，\*ii智能范围：显示时可读性将自动切换至0.1 mg，数值超过31 g，但按下重新归零键时返回到0.01 mg。\*iii当可读性设置为0.1 mg时，为2.5秒，称重性能，壁挂式/面板式显示单元，所提供的支架可用于将显示单元连接到墙上。显示单元的尺寸也适用于面板安装（面板切口尺寸：186毫米×92毫米）。80毫米宽，节省空间纤细的独立称重装置便于紧凑的布置你的系统。可以直接安全到基地通过拆下称重装置，称重装置可以牢固地固定在底座上调平支脚并使用提供的安装夹具。安装灵活性模型容量可读性时间\*我

AND电子秤传感器维修，AD-4212A-100，AD-4212A-200，AD-4212A-600，AD-4212A-1000，AD-4212B-101，AD-4212B-102，AD-4212B-201，AD-4212B-301，

采用SHS传感器，精度高达0.01mg

如果你需要一个高速、精确的称重系统，寻求一种提高生产、减少成本的途径，我们日本AND的AD-4212B系列在线称重模块将是一个选择。

适用于单一的称重、高速称重系统、高速检重、精确补料称重和配料称重的自动称重模块。

日本AND的AD-4212B自动称重模块特点：

SHS传感器，高速高精度，精度可达到0.01mg或0.1mg。

0.01mg精度的快速响应时间大约4秒。

称重和显示单元分开。

不锈钢（SUS304）和IP54防水传感器。

震动减震器功能，内置震动减震器缓冲来自各方位的震动和超负载承压,来达到保护传感器的目的。

用户设计的附加称重盘，标准的称重盘和盘支撑可以拿掉，安装用户为一些特殊用途所设计的称重盘。

不锈钢防风罩。

自动开关机功能。

關九炎惇爽簠维修\割柑醜

数据输出后自动显示零点。

符合GLP、GMP、GCP、ISO标准。

#### 适用行业

电池生产、电子零件、药品、油墨、涂料和石油。

#### 选配件

AD-1683 静电消除器

AD-1684 静电电荷表

AD-1689 镊子

AD-8922A 遥控显示器

AD-8127 微型打印机

AD-8526 串行/以太网 转换器

AX-USB-9P 串行/USB转换器

可选模块（由于GX-AE具有内置无风扇离子发生器和非接触式红外开关，因此您无法在GX-AE系列中安装以下任何可选模块，前提是先移除内置无风扇离子发生器的接口）

没有任何

仅出厂安装的辅助RS232接口（部分GXA-03）+ 220.00 美元

仅工厂安装的比较器继电器（部件GXA-04）+ 210.00 美元

仅工厂安装的模拟输出（部分GXA-06）+ 210.00 美元

内置可充电电池（GXA-09部分）+ 459.00 美元

USB主机接口仅出厂安装（部分GXA-24）+ 110.00 美元

以太网接口仅出厂安装（部分Fxi-08）+ 490.00 美元

带有 AX-SW137-PRINT 脚踏开关（部件 GXA-23-PRINT）的外部按键输入接口+ \$210.00

带有 AX-SW137-REZERO 脚踏开关（部件 GXA-23-REZERO）的外部按键输入接口+ \$210.00

带有 AX-T-314A-S 插头的外部按键输入接口（GXA-23-PLUG 部分）+ \$203.00

杂项

AD-8127 冲击式点阵打印机+ 799.00 美元

密度测定套件（GXA-14 部分）+

使用中的保护套 1 个（部件 GXA-31-1PK）+

使用中保护套 5 件装（部分 GXA-31-5PK）+

PC 蓝牙转换器（部件 AD-8529PC-W）+

打印机蓝牙转换器（部件 AD-8529PR-W）+

可充电（外置）电池组（部件 AD-1682）+

通用远程显示器（部件 AD-8920A）+

数量：

A&D 称重 Apollo GX-324AE 提供 320 克的称重能力，可读性为 0.0001 克。大型 3.5" 直径称重平台，带有可拆卸的大型玻璃微风

A&D 传感器维修，天平电子秤，AND 称重模块维修，AD4212A，AD-4212B

动态称重模块图片：

称重模块

动态称重模块特点：

- 1、传感器焊接密封，环境谨小慎微较强；
- 2、防倾覆装置，使设置工作更；
- 3、接地装置，传感器免受电源浪涌冲击；
- 4、过载装置，传感器免受冲击力；
- 5、侧向限位，允许容器产生微量变形，便于更换传感器；
- 6、使用传感器，称量精度高；
- 7、结构，可地安装在槽罐上；
- 8、限位支撑螺栓，防止设备倾覆且维护；
- 9、合钢，表面防锈处理；

实时时钟和数据存储。

装有不在场证明内存，集成在主板上。

DINITOOLS 实用程序可用的功能

配置、校准、数据输入和打印格式。

在 PC 上记录和归档所有信息。

完整检索保存的数据以进行快速替换。

用数值校准仪器。

程序语言的选择