

AND移液器精度测试仪天平电子秤维修

产品名称	AND移液器精度测试仪天平电子秤维修
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	AND:移液器维修
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

AND移液器精度测试仪维修服务，A&D天平电子秤维修

AD-4212A-PT AD-4212B-PT FX-300i-PT 移液校准天平 使用WinCT-Pipette软件，方便测量精度和数据管理，也能够将测量结果输出3种样品杯，从20 μ l (Micro Liter) 开始测量，测量体积范围广。

用于内部管理和记录移液器的准确性

不准确的移液可能会毁掉您的所有研究。然而，让外部公司定期检查数十个移液器是不必要的昂贵。使用 A&D 的移液器准确度测试仪，您可以随时根据任何标准（制造商、ISO8655 甚至您自己的标准）自行轻松确定移液器准确度。

详细介绍

AD-4212A-PT AD-4212B-PT FX-300i-PT 移液校准天平

使用WinCT-Pipette软件，方便测量精度和数据管理，也能够将测量结果输出

3种样品杯，从20 μ l(Micro Liter)开始测量，测量体积范围广

标准液体温度计能减少检验时所生的误差

标配湿度平衡器，防止液体蒸发

AD-4212A-PT AD-4212B-PT FX-300i-PT 移液校准天平便携式盒组装，方便携带

带有USB通信配件及标准校正用砝码

型号AD-4212A-PT AD-4212B-PTFX-300i-PT

AD-4212B-PT / AD-4212A-PT / FX-300i-PT

移液器精度测试仪

AD-4212B-PT/AD-4212A-PT/FX-300i-PT 移液器精度测试仪用于内部管理和记录移液器的准确性

常见问题

特点

使用特殊的“WinCT-Pipette”软件进行自动质量体积转换和准确度判断

根据您的标准进行判断 - 制造商规范、ISO8655 或您自己的

包括一个蒸发阱以大程度地减少由于蒸发引起的错误

三种型号覆盖广泛的体积范围

便携式手提箱，便于现场测试（当需要 0.001 mg 分辨率时不推荐）

打印功能以提供纸质测试记录

标准液体温度计，用于**的质量体积转换

标准校准砝码和镊子保持平衡精度

移液训练能力

功能

自动校准系统

密度直读

左右去皮键，满足不同使用习惯

-CW型号标配内置校准砝码，全自动校准

四级防震

计算因子

超载保护

AND移液器精度测试仪维修，A&D天平传感器电子秤维修