

# 杭州吸头装盒 袋装塑料吸头装盒 自动识别

产品名称	杭州吸头装盒 袋装塑料吸头装盒 自动识别
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

## 产品详情

TipCube移液器吸头自动装盒系统特点介绍！

TipCube移液器吸头自动装盒系统特点：

- 1、匹配度，杭州吸头装盒，适用于绝大多数品牌的0, 1到10  $\mu$ l及10 - 300  $\mu$ l的移液器吸头；
- 2、智能、人性化的软件控制系统使得整个操作简单、直观；
- 3、标配可高温灭菌重复使用的吸头盒；
- 4、通过使用更低价的散装吸头以帮助用户节约更多的吸头消耗成本；
- 5、再不用安排专人去手工填装吸头，节约更多人力成本，提高工作效率；
- 6、可节约数以吨计的用于制造吸头盒的塑料，环保绿色；
- 7、创新的、的技术可实现快速、的吸头自动化填充；

TipCube移液器吸头自动装盒系统适用哪些用户？

TipCube移液器吸头自动装盒系统适用哪些用户？

移液器吸头自动装盒系统或者叫做台式移液器吸头自动装盒机器人，适用范围是比较广泛的，散装塑料吸头装盒，尤其适用于那些吸头消耗量大，又希望降低吸头消耗适用成本的用户，因为这些用户的吸头

使用量大，如果全部采用盒装吸头，则吸头的使用成本非常高昂，而品质相同，但价格低廉的散装吸头就成了理想的选择，此时，TipCube移液器吸头自动装盒系统便是得力的助手！

KRUSS折光仪的全自动送样测量解决方案？

在具有高样品吞吐率的工作环境中，移液器散装吸头装盒，整个过程（从样品供应到清洗和干燥）的全自动执行是有用的，如果它们是灵活的、强大的和健壮的。我们的AS80和AS90自动进样器是满足这些高要求的合适产品。连同蠕动泵DS7070，袋装塑料吸头装盒，他们允许无监督测量多达89个样品。您可以在折射仪的用户界面上设置任意数量的单独测量方法、清洁过程和取样器模板。AS80和AS90型号所需空间非常小，安装方便快捷，非常耐用。它们配有一个样品盘和一套聚或玻璃瓶。

AS80 及AS90自动进样器

1 适用于腐蚀性和低粘性样品

2 每个自动进样器有多种选择:

AS80-T18:18\*50ml(42mm\*43mm)或

AS80-T36:36\* 35ml(28mm\*65mm) ;

AS90-T53:53 x 16ml(22mm\*55mm)或

AS90-T89:89 x 6ml(16mm\*55mm )

3 提供聚小瓶或玻璃小瓶。

4 通过蠕动泵DS7070提供样品

5 集成冲洗口

6 带可渗透膜的可选模型

7 适用于具有多个分析装置的测量站(需要LIMS软件支持)

杭州吸头装盒-袋装塑料吸头装盒-自动识别(诚信商家)由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司位于苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前胥硕仪器在实验仪器装置中享有良好的声誉。胥硕仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。胥硕仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。