

## 保温柜（洁净走道上安装的）

产品名称	保温柜（洁净走道上安装的）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联是集制造销售服务为一体的科技企业。不断技术，积制造产品，是我公司产品保持的基础。同时以的要求为指导，贯穿企业的，建立健全，做到人人有章可循，事事责任到人。为顾客创造，为员工创造机会，为社会创造“的目标，是企业在素质产品及企业效益上不断提的根本。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

### 福意联公司介绍

我们依靠雄厚的技术实力可向用户提供从恒温冷藏室恒温设备。我们提供的设备既可帮助用户，和客户的使用要求。同时，我们为用户提供的符合等设备。公司追求：正气争气人气通气；做的研究，出的产品。福意联公司是一家性的恒温冷藏设备供应商，自成立以来，在广大用户的帮助与支持下，经过不懈努力，已成为恒温冷藏室产品的供应商之一，具有的科技产地产品，其产品涵盖恒温冷藏室化工等多个研究及应用领域。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

-----		型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×865mm	型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×590×1215mm	型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×1445mm	型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm	型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm	

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

-----		型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×860mm	型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×1440mm	型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×675×1795mm	
-----		

我们会不断的向用户提供技术水平高，品质优良的产品；确保产品研究的多样性，确保产品制造的优良品质，确保产品的售前、售中和周到细致的服务，真正做到售前、售中的安心服务。随着科技的日新月异，我们秉承、高质的方针。

#### 保温柜（洁净走道上安装的）技术参数和特征

箱体采用双层钢化玻璃门方便观察。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。

#### 使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不\*\*\*损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

#### 福意联服务

#### 注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃\*\*\*损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

公司以人为本，不断改进新技术方案，采用材料和良好配套技术支持，务求使产品品质与时俱进，努力为客户提品档次结构合理、品种规格齐全的产品。福意联公司（Fuyilian）以造福为目标。以灵活的机制，敢于开拓的思想赢得了良好的声誉，产品销售网络遍布，受到各界单位的普遍欢迎和认可。

#### 一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。