

胶体磨,胶磨机 永上 专用研磨机

产品名称	胶体磨,胶磨机 永上 专用研磨机
公司名称	连云港永上制药设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永上 类型:专用研磨机 型号:JM系列
公司地址	灌南县经济开发区
联系电话	83888887 13776668666

产品详情

品牌	永上	类型	专用研磨机
型号	JM系列	应用领域	食品、饮料、制药、化工 行业粉碎研磨

胶体磨用途：主要适用于食品、制药、化工及其他行业的湿性物料超微粉碎，能将各种流体、半流体及乳状物质破碎、乳化、均质和混合。

工作原理：胶体磨为湿式物料微细加工机械，其原理是通过不同几何形状的转子磨齿与定子磨齿在高速旋转下的相对运动，使被加工物料在自重、离心力等复合力的作用下，通过其可调环状间隙时，受到强大的剪切力、摩擦力和高频振动而达到分散、粉碎、乳化、均质、混合的目的。根据物料性质和加工要求的不同设计有多种磨齿可供选择。该机性能可靠并具有操作简单、运转平稳、噪音小、易清洗、耐腐蚀、用途广、品种全、维修方便等特点，其主要技术指标已达到国内外同类产品先进水平。

应用范围：jm系列胶体磨广泛应用于以下各领域：

1、食品工业：山楂、胡萝卜、果茶、果汁、果酱、果丹皮、果蔬饮料、食品馅料、豆沙、椰蓉、莲蓉、奶油、玉米、大豆、豆酱、豆奶、花生奶、花生酱、芝麻酱、蛋白奶、乳制品、咸味香精、各种饮料、鸡精、鸡骨泥、调味品、乳化猪皮、鱼类、肉类、宠物食品及动物脏器等。

2、化学工业：油漆、颜料、染料、涂料、润滑脂、重油、燃料酒精、石油催化剂、乳化沥青、胶粘剂、洗涤剂；

3、日用化工：牙膏、洗涤剂、洗发精、鞋油、高级化妆品、沐浴精、肥皂、香脂等；

4、医药工业：各种营养液、中成药、膏状药剂、生物制品、保健品、鱼肝油、花粉、蜂皇浆、疫苗、药膏、口服液、针剂、乳剂等；

5、建筑工业：各种涂料、包括内外墙涂料、防腐防水涂料、冷瓷涂料、多彩涂料等；

6、其他工业：塑料工业、纺织工业、造纸工业、生物化工、水煤浆、煤炭浮选剂、纳米材料和各大中院校、科研单位等。

胶体磨系列号及主要技术参数：

基本参数和尺寸			物料处理细 度(微米) 单循环或多 循环	按物料性质而 变化(产量) (吨/小时)	主要转速(转 /分)	电机功率 (千瓦)	外形尺寸(长x宽x 高)	总重(千克)		
产品类型										
jm280qf			2-50	4-15	3100	45	1215 × 550 × 912	820		
jm220qf			2-50	3-10	3100	37	1165 × 500 × 862	750		
jm180qf			2-50	2-7	3100	22	1015 × 430 × 812	620		
jm180a	立式	l	2-50	1-4	2960	11	620 × 500 × 850	250		
	卧式	w					730 × 485 × 485	220		
	分体	f			3500	840 × 430 × 1050	420			
jm140-tp	立式	l	2—50	1—6	2930	18.5	620 × 500 × 850	260		
	卧式	w					735 × 450 × 450	220		
	分体	f			3500	840 × 430 × 1050	460			
jm140-t	立式	l	2—50	1—5	2930	15	620 × 500 × 850	250		
	卧式	w					735 × 450 × 450	210		
	分体	f			3500	840 × 430 × 1050	440			
jm140-1a	立式	l	2—50	1—4	2930	11	430 × 500 × 850	235		

	卧式	w					735 × 450 × 450	200		
	分体	f			3500		840 × 430 × 1050	420		
jm140-2a	立式	l	2—50	0.5—3.5	2900	7.5	450 × 450 × 760	200		
	卧式	w					630 × 450 × 450	170		
	分体	f			3500		840 × 430 × 1050	400		
jm140-3a	立式	l	2—50	0.5—3	2900	5.5	450 × 450 × 760	200		
	卧式	w					630 × 450 × 450	170		
	分体	f			3500		840 × 430 × 1050	390		
jm120	立式	l	2—50	0.5—2.5	2900	4	340 × 340 × 680	112		
	卧式	w					550 × 340 × 340	84		
	分体	f			3500		340 × 720 × 980	220		
jm100a	立式	l	2—50	0.5—2	2890	3	340 × 340 × 660	92		
	卧式	w					520 × 340 × 340	64		
	分体	f			3500		340 × 720 × 980	215		
jm80-1a	立式	l	2—50	0.1-1.5	2840	2.2	340 × 340 × 610	52		
	分体	f			5000		580 × 222 × 510	130		
jm80-2a	立式	l	2—50	0.1-1	2840	1.5	340 × 340 × 610	52		

	分体	f			5000		580 × 222 × 510	130	
jm50	立式	l	2—50	0.05	2840	1.1	280 × 280 × 480	45	