

# 试剂车载冰箱(-25 -10 )操作说明

产品名称	试剂车载冰箱(-25 -10 )操作说明
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

## 产品详情

### 试剂车载冰箱(-25 -10 )操作说明

福意联公司介绍：福意联公司（FUYI.LIAN）以顾客为的理念贯通于每一个合作环节，无论是售前咨询还是售中解惑，乃至售后服务，我们越来越注意顾客的重要性。因此，以顾客为的理念已远远超出为顾客服务的范畴，而上升到‘福意联’发展的战略高度，成为福意联不可忽视的关键理念。北京福意联有限公司在长期的销售实践中，形成了独特的市场优势：产品齐全、合理、信息反馈及时、并能随时随地保障外商直接、周到、完善的售后服务。福意联公司将立足于科研事业，服务于广大实验室工作者，来公司实地考察，我们全体员工将为您提供优良的服务！北京福意联有限公司简介：我们尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的办公环境，以全新的管理模式，完善的，周到的服务，的为生存根本，我们始终坚持以用户上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。福意联嵌入式加温箱产品特点：

- 1.透明玻璃门,适用范围广。
- 2、采用无氟制冷、压缩机
- 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动

- 5、温度可调控，可在2-48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，
- 8、下部有底脚，可方便的调平箱体
- 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，，省电
- 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)
- 11、可调搁架，方便存放不同类的物品
- 12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

福意联嵌入式加温箱参数简介：

型号：FYL-YS-50LK 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm  
 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm  
 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm  
 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm  
 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm  
 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm  
 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm  
 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm  
 型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm  
 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm  
 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm  
 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm  
 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm

。

试剂车载冰箱(-25 -10 )操作说明

试剂车载冰箱(-25 -10 )操作说明