

# 韶关小型流延机 广州普同 小型流延机实验过程

产品名称	韶关小型流延机 广州普同 小型流延机实验过程
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号之四十一01
联系电话	13928840498 13928840498

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市普同实验分析仪器有限公司

### 广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

在操作广州普同POTOP小型流延成型机之前，必须确定设备是否已处于正常状态或者已正确安装，使用本设备必须由专属人员或者受过设备操作培训的人员操作，并且必须严格遵守操作规程，必须清楚材料的技术参数及其需遵守的相关安全规范，以提前采取相应的安全措施来保障操作人员机仪器的安全。

### 广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

所有操作该设备人员，有义务在操作前做到对安全操作防止发生事故之基本规程引起足够的重视，看懂设备安装使用说明书，并签字确认。广州普同每个设备有相应的安装使用说明书，操作者可以阅读设备安装说明书，在看懂各种操作指示的同时，还要附件参阅一些有关预防事故发生以及环保方面的法定规则。

### 广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

任何人未经授权不许修改设备，该设备原配件及附件是特别为此机设计的，不是由广州普同提供的，小型流延机报价，未经广州普同测试过或发放使用的配件及特殊配件，安装或使用这些产品可能因此导致

削弱本设备安全性。所以只能使用原装配件。

#### 广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

POTOP的桌面流延机是一台小型的、桌面式的、一体化的流延实验机，设备的挤出部分和流延辅机部分均在一个机身上。主机是单螺杆挤出机，主要功能是原料的熔融挤出，配置流延模头，实现高分子材料薄膜流延实验。

#### 广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

该流延机的辅机是由流延辊、牵引辊、张力辊、收卷辊等于电气控制系统组成，根据客户需求，还可选配风刀或静电吸附器，提高熔体与辊面的吸附效果，也可选配废边手机装置，汕尾小型流延机，便于废料回收。

#### 广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

广州普同的小型流延机是一体化设计，体积小、功能齐全、智能化程度高，流延辅机部分可以移动设计，可根据不同材料的工艺调整流延辊与模头间的距离。

#### 广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

广州普同的小型流延机驱动主电机是功率为3KW的伺服电机，伺服驱动器，伺服电机减速机，自润滑系统，料筒材料是38CrMoAlA材料，进料口内置冷却水套，抛光氮化处理，陶瓷加热器，风机冷却，可移动式304不锈钢料斗。

#### 广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

该小型流延机的流延模头材质是5CrNiMo合金钢，模头宽度是200mm。模唇厚度调节范围是0-0.5mm，模唇调节方式是推拉式，衣架式流道，模头流面镀硬铬并做镜面抛光处理。

#### 广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

POTOP的小型流延机（即桌面流延机）流延部分有2条辊，辊直径120mm，辊面宽度220mm，辊表面镀硬铬处理，超镜面，小型流延机生产厂家，硬度HRC62-65，表面粗糙度Ra0.01 μm，不沾料，不脱层，小型流延机实验过程，辊筒采用水冷却，亦可选用油加热。0.4KW伺服电机，伺服电机减速机。

韶关小型流延机-广州普同-小型流延机实验过程由广州市普同实验分析仪器有限公司提供。广州市普同实验分析仪器有限公司在造粒机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广州普同一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。