

东莞小型流延机 普同实验仪器 小型流延膜机

产品名称	东莞小型流延机 普同实验仪器 小型流延膜机
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号之四十一01
联系电话	13928840498 13928840498

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市普同实验分析仪器有限公司

广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

广州普同小型流延成型设备在近距离运输时，我们采用薄膜简易包装；远距离运输时，我们会将整套设备完全放入木板制成的运输箱内，小零件和附件单独放入小纸箱或袋子里，并附加到运输箱内。我们会在木箱外侧容易看到的地方，将“向上、小心轻放、防潮”等包装标识印在上面。

广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

设备到达目的地的使用场地后，先移除木箱盖板，然后再移除侧板，拆除应注意板内的支架或链接螺栓等突出物，以防刮伤设备表面。全部包装打开后，及时检查是否有小零件或附件遗留在包装物料中。

广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

广州普同的小型流延实验设备必须存放在干燥的室内，存放时允许的环境温度在10-40 范围内，湿度不超过80%并且无凝露的环境。设备放置的位置要干净、平整且地面坚实。

广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

广州普同的桌面流延机是一种小型的塑料薄膜流延成型的实验设备，是广州普同自主研发出来的具有自身特点的小型流延实验设备，适合高校实验室用于研究材料流延成型性能或者是塑料制品工厂用于流延生产工艺研究与参数优化；

广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

该设备的小型单螺杆挤出机、流延模具、流延系统、牵引系统、收卷系统以及测控系统都集中在一台机上，小型实验流延机，整机是桌面式的，原料的挤出、流延、牵引、裁边和收卷都可以在一台机上实现，功能齐全，方便实用。

广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

该小型一体性流延机虽然小巧，但是模头宽度是140mm，小型流延膜机，可以制作出宽度为100mm，厚度为0.02-0.1mm的流延薄膜，衣架式流道，制品更均匀，制品质量也更好。模头材料是5CrNiMo合金钢，模头流面镀硬铬并镜面抛光处理。

广州市普同实验分析仪器有限公司小型流延机

广州普同桌面流延机的操作指引：

广州普同的桌面流延机开机通电一分钟后，东莞小型流延机，会出现如上“桌面流延机”的初始界面，实验室小型流延机，下一步进入系统监控界面，

显示画面名称、报警状态、加热状态、系统时间等均实时显示在屏幕的右上角，实时显示螺杆转速、螺杆转矩、熔体压力、熔体温度等参数，实时监控各温区设定与实际温度、螺杆转速、电机转速、电机转速、电机转矩、熔体压力、熔体温度、报警及报警信息等数据。

东莞小型流延机-普同实验仪器-小型流延膜机由广州市普同实验分析仪器有限公司提供。广州市普同实验分析仪器有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广州普同——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号之四十101，联系人：刘先生。