

液晶触控测硫仪

产品名称	液晶触控测硫仪
公司名称	鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:鹤壁伟琴 型号:WQDLY 产地:河南鹤壁
公司地址	鹤壁市山城区红旗街
联系电话	0392-2649300 18203926205

产品详情

液晶触控测硫仪

一、概述：液晶触控测硫仪采用库仑滴定原理。由于采用多种修正措施，使该仪器在许多方面有了较大的改进，提高了仪器的精度，简化了仪器的操作。液晶触控测硫仪除用于煤炭分析外，还可测定矿物、岩石、水泥建材、化工产品等多种物料的全硫含量。二、液晶触控测硫仪特点 汉字液晶显示：本机采用大屏幕液晶汉字显示，操作直观方便 故障报警：仪器开机后即进入自检程序，发现错误即进行故障及声音报警，使操作及故障维修有明确的方向。 无触点开关：本仪器采用无触点开关（HALL器件及SSR器件），使仪器工作可靠，使用时间长，降低了故障率。 管式电炉控制：使用SSR器件及数字触发技术控制，运行可靠，抗干扰能力强，其温度设定及加热电流可以用键盘操作并使仪器记忆，下次上电时仪器将自动调出保存值，无需操作人员重复设定。 查询记录：可自动记录前面结果1000个，供查询、打印结果。 电子保护线路：电炉加热电流采用电子保护，其动作速度快，保护能力强。 自动编号：打印结果自动编号，下次上电时仪器将自动调出加1。液晶触控测硫仪主要技术指标及使用条件1、主要技术指标 测量范围：0~99%左右。 试样燃烧分析时间：5分钟，其中700 左右处停留45秒；1150 处停留4分15秒。 管式炉高温区长度约90毫米，预设温度为1150±5（根据需要还可调整温度），加热体为硅碳管（型号40/30×200/160）。响应时间：采用双铂指示电极，电极响应电对碘—碘离子平衡的时间不大于1S。 电解池：容积400毫升，电解铂电极面积1×1.5平方厘米。 积分器稳定性：10分钟内零点漂移不大于±0.2PPm硫。线性度：±0.01。 仪器尺寸：36×28×14厘米；高温管式炉：60×29×25厘米。炉温：0-1250 可调。 加热电流：0-15安可调（分十档）。 供电电源：AC220V±10% 50Hz 3KW。2、使用条件 环境温度：5~40。 相对湿度：85。载气：干燥无酸性氧化物的净化空气，流速大于1500毫升/分。 被测气体流速：1000毫升/分。试样：试样粒度接近0.1毫米，50毫克左右。

伟琴仪器企业简介:

鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司座落于优美的淇河之滨、全国旅游城市、中国古军校、全国煤炭化验仪器、煤质化验设备制造基地、豫北明珠---河南省*鹤壁市。鹤壁市环境优美，交通便利，107国道、京广铁路、京广高铁、京港澳高速公路、范辉高速公路、晋豫鲁铁路穿境而过；距新郑国际机场、郑欧班列起点郑州市2小时路程。便利的交通为我们的合作提供了优越的条件。鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司是一家专注于煤炭仪器仪表、煤炭化验采制样设备、焦化化验仪器的研制、制造、销售的高科技公司。公司有全套煤炭化验仪器设备，采制样设备，并为用户提供化验技术咨询服务，为用户筹建标准化实验室服务。

公司提供的产品有量热仪系列、定硫仪系列、灰熔点测定仪系列、工业分析仪系列、水份测定仪系列、元素分析仪系列、测氢仪系列、粘结指数测定仪系列、胶质层测定仪系列、马弗炉系列、干燥箱系列、测氢仪系列、采制样设备系列、焦化化验设备系列、球团化验设备等系列产品。为煤炭、冶金、电力、石化、水泥、焦化、洗选、商检、科研院校、电厂等行业部门提供优质产品及服务。