

# 流延机 广州普同仪器 eva流延机

产品名称	流延机 广州普同仪器 eva流延机
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号之四十一01
联系电话	13928840498 13928840498

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市普同实验分析仪器有限公司

### 广州市普同实验分析仪器有限公司流延机

广州普同的小型流延机（桌面流延机）是一台单机，仅仅是该设备就可以做到高分子材料挤出、流延成型、牵引、裁边和收卷的生产工艺。设备采用西门子PLC系统，配彩色触摸屏，全部操作工艺参数均可实时显示监控。

### 广州市普同实验分析仪器有限公司流延机

该小型流延机的主机是一台小型单螺杆挤出机，挤出机的产量可以达3kg/h，主电机是功率是3KW的伺服电机，减速机轴承是选用的轴承，齿轮箱平行轴结构，强制式润滑冷却。螺杆直径25mm，长径比28。

### 广州市普同实验分析仪器有限公司流延机

广州普同的小型流延机一般用于PE、PP等材料的流延成型实验，流延模头采用的是翻转悬挂模头，方便清理换网器和更换螺杆；整体设计机构紧凑；机筒防护罩采用的是碳纤维材质的，防烫并具有保温功能，收卷处也增加了防护罩，防止收卷辊夹伤以及防烫。

### 广州市普同实验分析仪器有限公司流延机

流延是一种塑料薄膜的生产工艺，其原理是原理在挤出机塑化熔融，通过模具挤出，再冷却成型，然后经收卷。广州普同自主研发了一款小型流延机，适用于实验室研究高分子材料流延成型，又叫桌面流延机。

广州市普同实验分析仪器有限公司流延机

桌面流延机，顾名思义是桌面式的一体化的流延机，是由单螺杆挤出机，流延模具、牵引系统、收卷系统以及测控系统组成的，流延机，设备集挤出、流延、牵引、裁边和收卷于一体。可以实现高分子材料挤出、流延成型、牵引收卷等功能，还可以配合薄膜测控模块，实现薄膜厚度测量，薄膜质量检测等功能。

广州普同小型流延机（旧版）

广州市普同实验分析仪器有限公司流延机

POTOP桌面流延机机架是高强度的符合欧标的一体化机架，304不锈钢桌面，流延机公司，实用美观。人性化桌面式结构设计，操作更便利。西门子PLC操控系统，eva流延机，配彩色触摸屏，tpu流延机，可动态模拟显示全流程运行状态，实现全机自动化联控运行及操作工艺参数的实时显示监控、报警联锁、故障诊断的。

广州市普同实验分析仪器有限公司流延机

广州普同桌面流延机的操作指引：

广州普同的桌面流延机开机通电一分钟后，会出现如上“桌面流延机”的初始界面，下一步进入系统监控界面，

显示画面名称、报警状态、加热状态、系统时间等均实时显示在屏幕的右上角，实时显示螺杆转速、螺杆转矩、熔体压力、熔体温度等参数，实时监控各温区设定与实际温度、螺杆转速、电机转速、电机转矩、电机转矩、熔体压力、熔体温度、报警及报警信息等数据。

流延机-广州普同仪器-eva流延机由广州市普同实验分析仪器有限公司提供。广州市普同实验分析仪器有限公司位于广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号之四十101。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广州普同在造粒机中享有良好的声誉。广州普同取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广州普同全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。