

# 深圳废金属立式打包机

产品名称	深圳废金属立式打包机
公司名称	深圳市宏川机械设备有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:宏川 型号:HCM-80T 打包尺寸:1100*650
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道德兴社区秋宝路18号万盛花园4栋701
联系电话	0755 - 89908452 15112580018

## 产品详情

我公司是一家集研发、生产、销售废纸打包机、服装打包机、海棉打包机、金属打包机、废塑料打包机、薄膜打包机，塑料（饮料）瓶打包机、泡沫打包机、秸秆打包机、药材打包机、药材压水机、烟叶打包机、渔网打包机、废轮胎打包机、全自动围栏服装打包机，卧式金属打包机、全自动废纸打包机，升降机，切胶机等周边设备的厂家

海绵专用立式打包机广泛应用于各类废纸厂、旧物回收公司等单位企业，适用于对旧物废纸、塑料秸秆等的打包回收，是提高[劳动效率](#)、减少劳动强度、节约人力、减少运输费用的好设备。

海绵专用立式打包机特点：所有机型均采用液压驱动，可选择手动或PLC自动控制操作；出料形式有翻包、推包（侧推和前推）或人工取包（打包）等不同方式；

安装无需底脚螺丝，在无电源的地方，可采用柴油机作动力；挤压力从10吨至150吨有十个等级，供用户选择，生产效率从4吨/班至40吨/班。压缩室尺寸和包块尺寸可根据客户要求定制。推料缸和推料头之间采用球面结构联接，可靠性好，油封使用寿命长。加料口带分散式剪切刀，剪切效能高。

低噪音液压回路设计

，高效能低故障。安装简便，无须地基

。卧式结构，可配[输送带](#)加料或人工加料。按钮操作，PLC控制，安全可靠。

海绵专用立式打包机组成结构：打包机是机电一体化产品，主要由机械系统、控制系统、上料系统与动力系统等组成。整个打包过程由压包、回程、提箱、转箱、出包上行、出包下行、接包等辅助时间组成。

海绵专用立式打包机操作方法

1. 以上检查完毕后开始打包，先在打包室的底部放一张硬纸皮或者编织袋、薄膜袋垫起来，为方便打好包后穿铁线。然后把废料放入打包室内，注意放平均，废料不能超出打包室四周；如超出四周很容易把门压弯，压变形，严重的会压断主唧心。

（注意：放好废料后手不能放入打包室内。）

2. 按下扣制开关ON起动电机油泵。手动阀打到下的位置，压盘自动往下压直到压板下不去，电机声音和往下时声音不一样，如在压的过程中需暂停，手动阀打到中间位置，压盘暂停运作但此时电机会继续运转。手动阀打到上的位置时压盘一直往上升直到上限档板碰到上限程开关时压盘自动停止运转。如要停止机器运作，应按下控制开关OFF按钮关停机器并把手动阀放在中间位置。

3. 在压包的过程中打包室物料超过压盘下限位置时，压力达到150公斤/CM<sup>2</sup>时溢流阀发生作用，保持150公斤的压力，电机发出响声说明压力已够，压盘保持位置不再往下压。

如物料未达到打包高度，手动阀打到上的位置添加物料如此重复操作直至达到打包要求。

（注：一般打包高度为900mm,不能超过1000mm，如果超过此高度出包时就有困难。）

4. 出包时手动阀打到中间位置同时按下OFF按钮暂停压盘运作后开门穿铁线出包。

开门顺序：开门时人要站在机前先开前上再开前下门，开下门时人要站在机正面的45°位置，人尽量要离机远点，因为开门时剪刀扣反弹力很大。开门时注意四周有没有其它人，认无其它人员时方可开启。开启后门跟开启前门是同样的方法。

5. 开完门后，上压板暂时不要上升，先将铁丝从底板槽穿过去，在从上压板槽穿出来，在用铁丝的两头绑扎起来，一般一个包就绑扎3-4条铁丝就很牢固了。

6. 穿铁线时，先从前面下方坑位穿过，然后往压盘下坑位穿过，绕一圈打结；侧面穿铁线跟前方同样方法，包好铁线后，升起压盘，往包上方推出来。完成整个打包

## 售后服务

- 1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；
- 2、使用三个月后，我司会对设备的使用状况回访；
- 3、我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用。
- 4、免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；
- 5、接到电话及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。。
- 6、您只需拨打电话或用别的方式联系我们，我们就会为您解决任务技术问题。

## 部分打包机参数

型号	电机功率 (Kw)	工作压力 (T)	内箱尺寸(L × W × H)mm	外型尺寸(L × W × H)mm	整机重量(Kg)
HCM-15	4	15	600 × 400 × 1300	1050 × 800 × 2500	800
HCM-20	20		900 × 600 × 1400	1250 × 850 × 3100	1300
HCM-30	7.5	30	1250 × 850 × 3150	1500	

HCM-40	40	1850			
HCM-60	11	60	1000 × 650 × 1500	1400 × 900 × 3300	2800
HCM-80	15	80	1400 × 950 × 3300	3200	
HCM-100	18.5	100	1100 × 700 × 1500	1500 × 1200 × 3600	5100